



LES LAMPES DE TYPE XÉNON sont remplies d'un gaz à basse pression, le xénon.

Elles produisent une lumière blanche intense dans un format très compact.

Contrairement aux lampes à l'halogène, ces lampes n'émettent pas de UV et peuvent être manipulées à mains nues sans avoir d'incidence sur la vie de la lampe.

Elles peuvent être utilisées dans des luminaires ouverts et sont plus tolérantes aux fluctuations de courant ce qui résulte en une vie plus longue.

Les lampes Xénon sont idéales pour l'éclairage d'objets délicats tels les œuvres d'art.



T3 (BA15d)
Claire



LHTM = 2 13/32 po (63 mm)
Dia. = 23/32 po (18 mm)

T3 (E11)
Claire



LHTM = 2 1/4 po (57 mm)
Dia. = 23/32 po (18 mm)

T3 (E12)
Claire



LHTM = 2 3/16 po (59 mm)
Dia. = 23/32 po (18 mm)

T3 (E12)
Givrée



LHTM = 1 25/32 po (45 mm)
Dia. = 23/32 po (18 mm)

T3 (E26)
Givrée



LHTM = 2 3/4 po (70 mm)
Dia. = 1 1/2 po (26 mm)

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur/ Finition	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
T3								
15457	X40T3/F/3M/KX/120V	40	E26	50	Givrée	3 000	560	50
15439	X20T3/3M/KX/BA15D/120V	20	BA15d	120	Claire	3 000	200	50
60952	X40T3/2M/BA15D/120V/STD	40	BA15d	120	Claire	2 000	560	120
60956	X60T3/2M/BA15D/120V/STD	60	BA15d	120	Claire	2 000	960	120
15440	X20T3/3M/KX/E11/120V	20	E11	120	Claire	3 000	200	50
60950	X40T3/2M/E11/120V/STD	40	E11	120	Claire	2 000	560	120
60954	X60T3/2M/E11/120V/STD	60	E11	120	Claire	2 000	960	120
60948	X20T3/2M/E12/120V/STD	20	E12	120	Claire	2 000	200	120
60949	X20T3/F/2M/E12/120V/STD	20	E12	120	Givrée	2 000	200	120
60951	X40T3/2M/E12/120V/STD	40	E12	120	Claire	2 000	560	120
60953	X40T3/F/2M/E12/120V/STD	40	E12	120	Givrée	2 000	560	120
60955	X60T3/2M/E12/120V/STD	60	E12	120	Claire	2 000	960	120
60957	X60T3/F/2M/E12/120V/STD	60	E12	120	Givrée	2 000	960	120