



Le ruban en PVC est enduit d'un puissant adhésif à base d'acrylique. Il possède une excellente adhérence, une bonne conformabilité, un allongement élevé et une bonne résistance au vieillissement.

Caractéristiques

- Résistant à l'humidité
- Bonne flexibilité
- Anti-abrasion
- Ignifuge
- Résistance au froid
- Résistance à la tension
- Disponible dans une variété de couleurs

Applications

Le ruban électrique est largement utilisé dans les faisceaux de câbles d'automobile, l'enveloppement de connexions, et l'isolement électrique. Il est le principal matériau isolant des automobiles, des appareils électriques ménagers, des réfrigérateurs et des appareils électroniques.

Les rubans anti-dérapants sont un élément important de sécurité à la maison et au bureau afin de prévenir les chutes.

Code de commande	Description	Couleur	Épaisseur		Dimensions		Temp. (°C)	Qté boîte		
			(po)	(mm)	(mm)	(m)			(po)	(pi)
11269	RUBAN 21' CAOUTCHOUC	Noir	.03	x 0.76	18	x 6.7	3/4	x 22	-10 to 80	100
11270	RUBAN 66' 7MIL BLEU	Bleu	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11271	RUBAN 66' 7MIL VERT	Vert	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11272	RUBAN 66' 7MIL ROUGE	Rouge	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11273	RUBAN 66' 7MIL BLANC	Blanc	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11275	RUBAN 66' 7MIL BRUN	Brun	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11276	RUBAN 66' 7MIL GRIS	Gris	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11277	RUBAN 66' 7MIL ORANGE	Orange	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11279	RUBAN 66' 7MIL JAUNE	Jaune	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11289	RUBAN 66' 7MIL PVC	Noir	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-7 to 80	200
11290	RUBAN 66' 7MIL IND PVC	Noir	.007	x 0.18	18	x 20.0	3/4	x 66	-10 to 90	200
11291	RUBAN 66' 8MIL RÉISTANT AUX INTEMPÉRIES	Noir	.008	x 0.20	18	x 20.0	3/4	x 66	-18 to 90	200

Code de commande	Description	Couleur	Épaisseur		Dimensions		Temp. (°C)	Qté boîte		
			(po)	(mm)	(mm)	(m)			(po)	(pi)
59592	ANTIDERAPAGE/ RUBAN DEM NOIRE 2"X240"	Noir-jaune rayé	.034	x .085	50	x 6.1	1 31/32	x 20	-5 to 62	54