

Caractéristiques

- Longue durée de vie
- Utilisent moins d'énergie
- Plus brillantes que les lampes conventionnelles
- Disponibles dans une grande variété de formes, couleurs, grandeurs et puissances.

Applications

- Résidences
- Éclairage sur rail
- Éclairage mural
- Magasins de détail
- Bijouteries



PAR20



PAR30



PAR30LN



PAR38

PAR

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Faisceau (°)	Vie moyenne (h)	Lumens moyens (lm)	LHTM (po)	LHTM (mm)	Qté boîte
55564	H50PAR20/NFL/2.5M/120V/ELUME	50	E26	120	Claire	30	2 500	550	3 7/32	82	120
57655	H50PAR30/FL/5M/130V/ELUME	50	E26	130	Claire	35	5 000	495	3 21/32	93	15

Les lampes Satin E-Lume procurent un éclairage confortable tout en adoucissant les lignes sombres et les ombres. Elles fournissent une douce lumière agréable. Idéales pour les applications résidentielles, commerciales et de détail qui nécessitent un éclairage doux et uniforme.

Caractéristiques

- Éclairage uniforme et sans éblouissement
- Atténue les lignes sombres et les ombres
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Applications

- Résidentiel
- Détail
- Commercial
- Lumière d'ambiance



PAR20



PAR30



PAR30LN



PAR38

SATIN PAR

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition	Vie moyenne (h)	Lumens moyens (lm)	LHTM (po)	LHTM (mm)	Qté boîte
¹ 59753	H50PAR20/NFL/5M/130V/ELUME SAT	50	E26	130	Givrée	5 000	375	3 7/32	82	15
¹ 59751	H50PAR20/NFL/2.5M/120V/ELUME SAT	50	E26	120	Givrée	2 500	500	3 7/32	82	15
¹ 59754	H75PAR30/FL/5M/130V/ELUME SAT	75	E26	130	Givrée	5 000	745	3 21/32	93	15
¹ 59755	H75PAR30/LN/FL/5M/130V/ELUME SAT	75	E26	130	Givrée	5 000	745	4 13/16	122	15
¹ 59750	H90PAR38/FL/MS/5M/130V/ELUME SAT	90	E26SKT	130	Givrée	5 000	1 140	5 5/16	135	15
¹ 59756	H90PAR38/FL/MS/2.5M/120V/ELUME SAT	90	E26SKT	120	Givrée	2 500	855	5 5/16	135	15

¹ Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.