

LES LAMPES ACCUBEAM^{MD} DE STANDARD utilisent un réflecteur de conception innovatrice qui module le faisceau de lumière avant qu'il n'atteigne la lentille. Ceci permet une plus grande concentration de la lumière au centre du faisceau, procurant un éclairage qui est comparable à celui d'une lampe halogène conventionnelle tout en consommant moins de puissance en watt. La conception de lampe ACCUBEAM permet une distribution de lumière uniforme; aucun point chaud et aucune striation.

PAR20



PAR30



PAR38



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
PAR20										
LHTM : 3 3/32 po (83 mm) Dia. : 2.5 po (63.5 mm)										
*50003 ¹	H50PAR20/NSP/5M/130V/STD ACC	50	E26	130	10	Spot étroit	4 000	5 000	450	15
*50001 ¹	H50PAR20/NFL/5M/130V/STD ACC	50	E26	130	30	Flood étroit	1 500	5 000	450	15
PAR30										
LHTM : 3 3/8 po (92 mm) Dia. : 3 3/4 po (95 mm)										
*50008	H50PAR30/NFL/2.5M/120V/STD ACC	50	E26	120	30	Flood étroit	1 850	2 500	600	15
*50009 ¹	H50PAR30/NSP/5M/130V/STD ACC	50	E26	130	10	Spot étroit	6 000	5 000	450	15
*50007 ¹	H50PAR30/NFL/5M/130V/STD ACC	50	E26	130	30	Flood étroit	1 850	5 000	450	15
*50005 ¹	H50PAR30/FL/5M/130V/STD ACC	50	E26	130	40	Flood	1 300	5 000	450	15
*50014	H75PAR30/NFL/2.5M/120V/STD ACC	75	E26	120	30	Flood étroit	3 200	2 500	1 100	15
*50015 ¹	H75PAR30/NSP/5M/130V/STD ACC	75	E26	130	10	Spot étroit	9 000	5 000	825	15
*50013 ¹	H75PAR30/NFL/5M/130V/STD ACC	75	E26	130	30	Flood étroit	3 200	5 000	825	15
*50011 ¹	H75PAR30/FL/5M/130V/STD ACC	75	E26	130	40	Flood	1 600	5 000	825	15
PAR38										
LHTM : 5 5/16 po (135 mm) Dia. : 4 3/4 po (121 mm)										
*50066	H45PAR38/SP/5M/130V/STD ACC	45	E26SKT	130	10	Spot	7 000	5 000	390	15
*50041 ¹	H45PAR38/FL/5M/130V/STD ACC	45	E26SKT	130	30	Flood	1 700	5 000	390	15
*58164	H60PAR38/FL/5M/130V/STD ACC	60	E26SKT	130	30	Flood	3 200	5 000	540	15
*50101 ¹	H75PAR38/FL/5M/130V/STD ACC	75	E26SKT	130	30	Flood	3 300	5 000	825	15
*50046	H90PAR38/SP/2.5M/120V/STD ACC	90	E26SKT	120	10	Spot	12 000	2 500	1 300	15

¹Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

* Ne peut être vendu en Ontario conformément à la réglementation provinciale sur l'efficacité énergétique des produits d'éclairage.



Lampes ACCUBEAM^{MD}