



**Code de commande: 59554**

**Numéro d'article européen (EAN/UPC): 69549595545  
100A21/CL/10M/TS/K/130V**

Type de lampe:	Pour feux de circulation
Forme de lampe:	A21
Culot de lampe:	Moyen E26
Puissance (W):	100
Durée de vie moyenne (heures):	10000
Finition:	Claire
Filament:	C-9
Lumens initiaux:	1275
Longueur hors-tout max mm (po):	113.0 (4 7/16)
Hauteur ctre lumin. mm (po):	62.0 (2 7/16)
Formats d'emballage disponibles:	
	CH
	1 CAR = 6 CH
	1 PAQ = 2 CH
	1 CS = 120 CH

Disponible au Canada et aux É.-U.