



**STANDARD** offre une gamme complète de lampes réflecteurs halogènes de qualité professionnelle.



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
<b>PAR16</b>											
LHTM : 3 7/32 po (82 mm)    Dia. : 2 po (51 mm)											
50974	H40PAR16/NFL/2.5M/130V/STD	40	E26	130	2 800	30	Flood étroit	530	2 500	400	120
50975	H60PAR16/NFL/2.5M/130V/STD	60	E26	130	2 800	30	Flood étroit	1 100	2 500	650	120
<b>PAR20</b>											
LHTM : 3 7/32 po (82 mm)    Dia. : 2.5 po (63.5 mm)											
51084	H35PAR20/NFL/2.5M/120V/STD	35	E26	120	2 800	30	Flood étroit	630	2 500	315	15
51083	H35PAR20/NFL/5M/130V/STD	35	E26	130	2 800	28	Flood étroit	630	5 000	235	15
*50738	H50PAR20/NFL/2.5M/120V/STD	50	E26	120	2 800	28	Flood étroit	1 050	2 500	550	15
*51146	H50PAR20/NFL/5M/130V/STD	50	E26	130	2 800	28	Flood étroit	1 050	5 000	410	15
<b>PAR30</b>											
LHTM : 3 23/32 po (93 mm)    Dia. : 3 3/4 po (95 mm)											
*10382	H50PAR30/NSP/5M/130V/STD	50	E26	130	2 800	13	Spot étroit	5 000	5 000	495	15
*10383	H50PAR30/NFL/5M/130V/STD	50	E26	130	2 800	30	Flood étroit	2 000	5 000	495	15
*10381	H50PAR30/FL/2.5M/120V/STD	50	E26	120	2 800	40	Flood	1 350	2 500	660	15
*50739	H50PAR30/FL/5M/130V/STD	50	E26	130	2 800	40	Flood	1 350	5 000	495	15
*50016	H75PAR30/NSP/2.5M/120V/STD	75	E26	120	2 800	10	Spot étroit	8 000	2 500	1 100	90
*10387 <sup>1</sup>	H75PAR30/NSP/5M/130V/STD	75	E26	130	2 800	13	Spot étroit	8 000	5 000	825	15
*10385	H75PAR30/FL/2.5M/120V/STD	75	E26	120	2 800	40	Flood	2 000	2 500	1 100	15
*50740	H75PAR30/FL/5M/130V/STD	75	E26	130	2 800	40	Flood	2 000	5 000	825	15
<b>PAR30LN</b>											
LHTM : 4 13/16 po (122 mm)    Dia. : 3 3/4 po (95 mm)											
*50229	H50PAR30/LN/NSP/2.5M/120V/STD	50	E26	120	2 800	9	Spot étroit	5 000	2 500	660	90
*50084	H50PAR30/LN/NFL/5M/130V/STD	50	E26	130	2 800	25	Flood étroit	2 000	5 000	495	15
*10384	H50PAR30/LN/FL/2.5M/120V/STD	50	E26	120	2 800	40	Flood	1 350	2 500	660	15
*50741	H50PAR30/LN/FL/5M/130V/STD	50	E26	130	2 800	40	Flood	1 350	5 000	495	15
*50052	H75PAR30/LN/NSP/2.5M/120V/STD	75	E26	120	2 800	9	Spot étroit	8 000	2 500	1 100	15
*50051	H75PAR30/LN/NFL/2.5M/120V/STD	75	E26	120	2 800	25	Flood étroit	2 400	2 500	1 100	90
*10388	H75PAR30/LN/FL/2.5M/120V/STD	75	E26	120	2 800	40	Flood	2 000	2 500	1 100	15
*50742	H75PAR30/LN/FL/5M/130V/STD	75	E26	130	2 800	40	Flood	2 000	5 000	825	15



<sup>1</sup>Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.  
\*Ne peut être vendu en Ontario conformément à la réglementation provinciale sur l'efficacité énergétique des produits d'éclairage.

# Lampes réflecteurs