

CANARM LTD.

PO Box 367, 2157 Parkedale Avenue, Brockville, Ontario K6V5V6
Tel: 613-342-5424 | Fax: 1-800-263-4598

2555 Rue Bernard Lefebvre, Laval, Quebec H7C 0A5
Tel: 1-450-665-2535 | Fax: 1-450-665-1910

808 Commerce Park Drive, Ogdensburg, New York, USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 | Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com

ECLIPSE WH 42" Ceiling Fan part # CF9042511S

General

Size: 42"
Finish: white
Glass: single dome glass
Size of glass: 7 1/2" W x 3" H
Blades: 5 reversible blades: bleached oak & white
Blade Pitch: 11°
Lamping: 2 x 60W A15 bulbs (not included)
Mounting: dual
Motor Size: Φ153 x 8mm
Downrod: 4"
Lead Wire: 13"
Capacitor: 1.3+2.5UF/250V
Remote Control: Adaptable but not included

Packaging

Color box: 22" x 11.8" x 8.6" (560 x 300 x 219mm)
Weight: 13.44 lbs

Warranty & Safety Standards

Warranty : 5-Year
cCSAus



ENERGY INFORMATION at high speed RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉNERGIE à vitesse élevée

Airflow Débit d'air	Electricity use Consommation électrique	Airflow efficiency Rendement énergétique de débit d'air
3,108 Cubic feet per minute Pieds cubes par minute	39 Watts (excludes lights) Watts (lumières exclues)	79.6 Cubic feet per minute per watt Pieds cubes par minute par watt

Compare: 36" to 48" ceiling fans have airflow efficiencies ranging from approximately 71 to 86 cubic feet per minute per watt at high speed
Comparaison: Les ventilateurs de plafond de 36" à 48" présentent un rendement énergétique du débit d'air approximativement compris entre 71 et 86 pieds cubes par minute par watt à vitesse élevée.

Money-saving tip: Turn off fan when leaving room.
Conseil d'économie d'argent: Éteindre le ventilateur en quittant la pièce.

Prepared for
Contact
Date
Presented by
Remarks