



TETE DE COMMANDE RONDE MANETTE O-I,
POS.ST.;HEAVY DUTY LUMINEUX ANGLE DE
MANOEUVRE 50 DEGRES INCOLORE AVEC SUPPORT,
METAL LAMPE POSSIBLE AVEC SUPPORT
TRANSPARENT

Organe de commande / de signalisation :

Version du produit		Elément rond
Exécution de l'organe de commande		manette, version Heavy Duty
Diamètre extérieur / de l'organe de commande	mm	28,5
Type de déverrouillage		décrochage par rotation
Couleur / de l'élément de commande		transparent
Matériau / de l'organe de commande		matière plastique
Nombre de positions		2
Angle de manœuvre • vers la droite	°	50
Constituant du produit / collerette		Oui
Matériau / de la collerette		métal
Couleur / de la collerette		argenté
Exécution de la collerette		Standard
Fonction du produit / fonction ARRET D'URGENCE		Non

Support :

Matériau / du support		Métal
-----------------------	--	-------

Détails techniques généraux

Résistance aux chocs		
----------------------	--	--

<ul style="list-style-type: none"> pour appareils avec lampe à incandescence / suivant CEI 60068-2-27 pour appareils sans lampe à incandescence / suivant CEI 60068-2-27 		<p><= 30g</p> <p><= 50g</p>
Résistance aux vibrations / selon CEI 60068-2-6		20 ... 200 Hz: 5g
Fréquence de manœuvres / maximum	1/h	1.000
Cycles de manœuvres mécaniques comme durée de fonctionnement / typiques		300.000
Extension de produit / en option / moyen d'éclairage		Oui
Désignation du matériel		
<ul style="list-style-type: none"> selon DIN EN 61346-2 selon DIN 40719 élargie suivant CEI 204-2 / suivant CEI 750 		<p>S</p> <p>S</p>
Couple de serrage / des vis du support / maximum	N·m	1
Température ambiante		
<ul style="list-style-type: none"> en service pendant l'entreposage 	<p>°C</p> <p>°C</p>	<p>-25 ... +70</p> <p>-40 ... +80</p>
Degré de protection IP		IP67
Classe climatique / en service / selon EN 60721		3K6
Type de fixation		fixation frontale
Forme / de la découpe		rond
Largeur de montage	mm	28,5
Diamètre de montage	mm	22
Hauteur de montage	mm	28
Profondeur	mm	29

Certificats / homologations

General Product Approval



CSA



GOST



UL

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



ABS



DNV



LRS



PRS



RINA

other

[Confirmation](#)


[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

Informations supplémentaires :

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>



dernière modification

21 janv. 2013