



A-Shape LED

15A21/2700-WHT DIM 6/1

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Cap-Base	E26
Bulb	A21
Rated Avg. Life (Hours)	25000 hr
Rated Lifetime (years)	20 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Color Code	827
Color Designation	Warm White
Correlated Color Temperature	2700 K
CRi	80
Color Temp. (Kelvin)	2700 K [CCT 2700K]
Rated Luminous Flux	1180 Lm

• Caractéristiques électriques

Wattage	15 W
Wattage Technical	15 W
Voltage	120 V
Line Frequency	50-60 Hz
Power Factor	0.9 -
Lamp Current mA	145 mA
Dimmable	Yes
Wattage Equivalent	75 W
Starting Time	0.5 s

• Caractéristiques environnementales

Energy Efficiency Label (EEL)	A
-------------------------------	---

• Conditions de mesure

Switching cycle	50000x
-----------------	--------

• Dimensions en mm.

Overall Length C	125 mm
Diameter D	60 mm

• Données produit


Code commercial	432187
Code produit EOC	432187
Nom produit	15A21/2700-WHT DIM 6/1
Désignation	15A21/2700-WHT DIM 6/1
Pièces par pack	1
Config. Emballage	6
Packs par carton	6
Code barre produit	46677432188
Code barre carton	50046677432183
regroup.	
Code usine	929000259504
Poids net unitaire	0.224 kg



PHILIPS

A-Shape LED

Schéma dimensionnel




E26

15A21/2700-WHT DIM 6/1

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 15W E26/827 120V A21	125	-	60	-

Données photométriques



15 W, 19 W, 10-60 W /827



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, décembre 9
Les données sont sujettes à
changement