

Frost / Clear

150W Med 130V A21 CL CSA 1SL



La famille d'ampoules standard transparentes et givrées de Philips est parfaite pour une utilisation quotidienne. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante, en particulier dans les équipements de chrome. Elles possèdent des surfaces chromées, plusieurs supports et des éléments en verre taillé. Si l'éblouissement est un problème, utilisez un gradateur ou une ampoule d'intensité inférieure pour réduire la luminosité. Les ampoules transparentes sont également utilisées dans les équipements dotés de réflecteurs. Les ampoules givrées diffusent une lumière douce avec moins d'éblouissement.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Bulb	A21
Finition lampe	Clear
Forme du filament	CC-8 [Axial]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	General Lighting
Remplissage gazeux	Gas

• Caractéristiques électriques

Watts	150 W
Tension	130 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	5.312 (max) in
------------------------	----------------


Diameter D 2.625 in

• Données produit

Code commercial	287763
Code produit EOC	287763
Nom produit	150W Med 130V A21 CL CSA 1SL
Désignation	150W Med 130V A21 CL CSA 1SL
Pièces par pack	1
Packs par carton	60
Code barre produit	046677287764
Code barre carton regroup.	50046677287769
Code usine	920059836103

Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel



A21



E26

150W Med 130V A21 CL CSA 1SL

Product	C (Max)	D (Norm)
150W E26 130V A21 CL	5.312	2.625



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement