



# ALR 37/56 mm

GBF 20W 12V R37 32D FR 1CT

Les lampes halogènes réflecteurs en aluminium de Philips fournissent un rendu des couleurs continu et une haute intensité lumineuse pour les éclairages de présentation et d'accentuation précise. Ces lampes ont une durée de vie nominale moyenne à partir de 2 000 heures et offrent d'excellentes qualités de faisceau pour les éclairages d'accentuation et d'ambiance.

## Données du produit

### • General Characteristics

Code Philips	6435/FR
Halogène Code ANSI	GBF
Culot	Double Contact Bayonet
Information culot	19
Bulb	R37 [R 37mm]
Finition lampe	Frosted
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Durée de vie à 50% défaillance	2000 hr
Durée de vie moyenne	2000 hr
Durée de vie nominale (h)	2000 hr
Durée de vie nominale (ans)	2 an

### • Caractéristiques techn. de lumière

Angle d'ouverture	32 D
Valeur angle d'ouverture	32 D
Intensité lumineuse	350 (max) cd
Indice de rendu des couleurs	100 Ra8
Température de couleur	3000 K
Température de couleur techn.	3000 K
Flux lumineux nominal	185 Lm
Fin de vie nominale - LLMF	80 (min) %
Rated Beam Angle	32 D
Luminous flux in 90° cone	185 Lm

### • Caractéristiques électriques

Puissance nominale	20.0 W
Watts	20 W
Puissance lampe technique	20.0 W
Facteur de puissance	1 -
Tension	12 V
Courant de la lampe	1.67 A
Gradable	Yes
Temps de démarrage	0.0 s
Temps pour atteindre 60% flux	instant full light

### • Caractéristiques environnementales

Label d'eff. énergétique (EEL)	C
Energy consumption kWh/1000h	21 kWh

### • Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	8000X
---------------------------	-------

### • Luminaire Design Requirements

Température culot	350 (max) C
Température ampoule	450 (max) C

### • Dimensions en mm.

Longueur totale C	41 (max) mm
Diamètre ampoule D	38 (max) mm


**PHILIPS**

## • Données produit

Code commercial 340034  
 Code produit EOC 340034  
 Nom produit GBF 20W BA15d 12V R37 32D FR  
 1CT  
 Désignation GBF 20W BA15d 12V R37 32D FR  
 1CT/10X5F  
 Pièces par pack 1

Config. Emballage 10X5F  
 Packs par carton 50  
 Code barre produit 46677340032  
 EAN 2 30046677340033  
 Code barre carton 50046677340037  
 regroup.  
 Code usine 924001517119  
 Code ILCOS HMGI/F-20-12-B15d-37/32  
 Poids net unitaire 19.000 gr

## Schéma dimensionnel



## GBF 20W 12V R37 32D FR 1CT

Product	C (Max)	D (Max)
Alu 37mm 6435/FR 20W BA15d 12V 32D FR	41	38



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, juin 21  
 Les données sont sujettes à changement