

Options

Les options sont installées à l'usine. Utiliser le suffixe dans le numéro de catalogue.

Description	Mini/Maxi	Radiance	Silhouette	FloodPak	GeoScapes	Classics
FS Fusible (120V, 277V ou 347V seulement)	–	–			–	
EM Douille aux. d'urgence pour quartz (sans relais) (jusqu'à 150W)	–	–		L ¹	L ¹	
AM Douille et relais automatiques pour quartz (jusqu'à 150W)	–	L ¹		L ¹	L ¹	
L Lampe incluse	–	–	–	–	–	–
EX Bloc de raccordement arrière pour les unités à faible puissance pour s'agencer aux unités à puissance plus élevée (petit format seul.)					–	
PCB² Cellule photoélectrique à bouton				L ²		

¹ Le quartz AM ne s'utilise pas avec le fluocompact.

² Disponible en 120V ou 277V seulement.

Accessoires

Les accessoires sont installés sur le chantier. Commander comme un article séparé.

Description	Mini/Maxi	Radiance	Silhouette	GeoScapes
VP300 Ensemble contre le vandalisme pour le Mini (écran en polycarbonate, écran métallique et vis inviolables inclus)	–			
VP500 Ensemble contre le vandalisme pour le Maxi (écran en polycarbonate, écran métallique et vis inviolables inclus)	–			
TP300 Vis inviolables pour le Mini	–			
TP500 Vis inviolables pour le Maxi	–			
335 Écran en polycarbonate pour le Mini	–			
535 Écran en polycarbonate pour le Maxi	–			
330 Écran métallique pour le Mini	–			
537 Écran métallique pour le Maxi	–			
RDWVPS Vis de fermeture inviolable		–		
RDWWG Écran métallique		–		
RDWVPK Ensemble contre le vandalisme (RDWVPS et RDWWG inclus)		–		
RDWCK* Jeu de conversion pour convertir la série Mini 313 en Radiance mural (inclut le couvercle du boîtier, l'optique et la douille). *Spécifier la couleur (rien = bronze)		–		
SC Collier de surface pour conduit (spécifier le fini)				–
ASC(X) Collier de surface à angle (X = spécifier 5 degrés ou 10 degrés) (spécifier le fini)				–
EA(X) Bras de rallonge pour montage mural (X = spécifier 7 po ou 10 po) (spécifier le fini)				–
PA(X) Bras de poteau (X = spécifier 6 po ou 10 po)				–
GSVL Lentille en polycarbonate contre le vandalisme (175W maximum ; pour les unités avec orientation vers le bas seulement)				–
GSWG Écran métallique				–
P105A Mini cellule photoélectrique, 120V seulement	–	–		
P105M Mini cellule photoélectrique (208,277V)	–	–		
P150A Cellule photoélectrique réglable à niveau d'éclairage (120V)	–	–	–	
P150B Cellule photoélectrique réglable à niveau d'éclairage (208-277V)	–	–	–	
P150W Cellule photoélectrique réglable à niveau d'éclairage (347V)	–	–	–	
TPSWC Construction inviolable			–	