



DuraMax Three Way

DuraMax 50-100-150W 120V SW 1WR

Les ampoules longue durée DuraMax® de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Un vaste choix de formes, de tailles et d'intensités permet de trouver un produit DuraMax pour satisfaire la plupart des besoins de base en éclairage.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	3 Contact Medium [3 Contact Medium Screw]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	A21
Finition lampe	Soft White
Forme du filament	2CC-8 [Axial]
Position de fonctionnement	Base Down [Standing or Base Down (BD)]
Application principale	General Lighting

• Caractéristiques électriques

Watts	50-150 W [50-100-150]
Tension	120 V

• Dimensions en mm.

Longueur totale C (po)	5.313 (max) in
------------------------	----------------


Diameter D 2.625 in

• Données produit

Code commercial	126912
Code produit EOC	126912
Nom produit	DuraMax 50-100-150W 120V SW 1WR
Désignation	DuraMax 50-100-150W 120V SW 1WR
Pièces par pack	1
Packs par carton	12
Code barre produit	046677126919
Code barre carton regroup.	50046677126914
Code usine	920588136342

Schéma dimensionnel

Schéma dimensionnel



A21

DuraMax 50-100-150W 120V SW 1WR

Product	C (Max)	D (Norm)
50-100-150W E26d 120V A21 SW	5.313	2.625



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement