



Energy Advantage IR MR16

Energy Advantage IR 45W GU5.3 12V MR16 24D 1CT

Les lampes MR16 Energy Advantage IRC de Philips permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

Données du produit

• General Characteristics

Code Philips	18143
Culot	GU5.3
Bulb	MR16 [MR 16inch/50mm]
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Durée de vie à 50% défaillance	5000 hr
Durée de vie moyenne	5000 hr
Durée de vie nominale (h)	5000 hr
Durée de vie nominale (ans)	5 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Angle d'ouverture	24 D
Valeur angle d'ouverture	24 D
Intensité lumineuse	5300 (max) cd
Indice de rendu des couleurs	100 Ra8
Température de couleur	3000 K
Température de couleur techn.	3000 K
Flux lumineux nominal	830 Lm
Fin de vie nominale - LLMF	80 (min) %
Rated Beam Angle	24 D
Luminous flux in 90° cone	830 Lm

• Caractéristiques électriques

Puissance nominale	45.0 W
Watts	45 W
Puissance lampe technique	45 W
Facteur de puissance	1 -
Tension	12 V
Courant de la lampe	3.75 A
Gradable	Yes
Équivalent en puissance	68 W
Temps de démarrage	0.0 s
Temps pour atteindre 60% flux	instant full light

• Caractéristiques environnementales

Label d'eff. énergétique (EEL)	B
Energy consumption kWh/1000h	48 kWh

• Conditions de mesure

Cycle allumage extinction	20000X
---------------------------	--------

• Luminaire Design Requirements

Température culot	410 (max) C
Température ampoule	410 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	46 (max) mm
Longueur totale C1	50.5 (max) mm

PHILIPS

Energy Advantage IR MR16



Diamètre ampoule D 51 (max) mm

• Données produit

Code commercial 202721
Code produit EOC 202721
Nom produit Energy Advantage IR 45W GU5.3 12V MR16 24D 1CT
Désignation 45MRC16/IRC/NFL24 20PK
Pièces par pack 1

Config. Emballage 4X5F
Packs par carton 20
Code barre produit 46677202729
EAN 2 2005040020030
Code barre carton regroup. 50046677202724
Code usine 924896017104
Code ILCOS HRGS-45-12-GU5.3-50/24
Poids net unitaire 30.000 gr

Schéma dimensionnel



GU5.3

Energy Advantage IR 45W GU5.3 12V MR16 24D 1CT

Product	C1 (Max)	D (Max)
MILES 18143 45W GU5.3 12V MR16 24D	50.5	51



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juin 21
Les données sont sujettes à changement