



MasterColor CDM PAR38

MasterColor CDM 100W/830 Med PAR38 CL 1CT

Les lampes PAR38 céramiques à halogénure métallisé MasterColor® de Philips comprennent des lampes-réfecteurs céramiques à haute efficacité à halogénure métallisé, ayant une couleur stable tout au long de leur durée de vie et une lumière vive scintillante.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Bulb	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]
Finition lampe	Clear
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Durée de vie à 50% défaillance	12500 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Description faisceau	Spot
Angle d'ouverture	15 D
Valeur angle d'ouverture	11 (min), 15 (nom), 19 (max) D
Intensité lumineuse	65000 cd
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des couleurs	80 (min), 82 (nom) Ra8
Désignation de couleur	Warm White
Température de couleur	3000 K
Température de couleur techn.	3000 K
Flux lumineux lampe EM	6200 Lm
Flux lumineux lampe EL	6200 Lm
Coordonnée chromatique X	0.435 -
Coordonnée chromatique Y	0.389 (min), 0.395 (nom), 0.401 (max)

• Caractéristiques électriques

Puissance système EM	129 W
Puissance système EL Watts	112 W / 100 W
Puissance lampe EM	100 W
Puissance lampe EL	100 W
Tension alim. fonct. stable	120 V
Tension lampe	90 V
Courant lampe EM	1.1 A
Courant lampe EL	1.1 A
Temps d'amorçage	10 (max) s
Temps de réamorçage (minutes)	8 (max) min

• Luminaire Design Requirements

Température culot	190 (max) C
Température ampoule	350 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	138.112 (max) mm
Diamètre ampoule D	120.65 mm

• Données produit

Code commercial	244772
Code produit EOC	244772
Nom produit	MasterColor CDM 100W/830 Med PAR38 CL 1CT
Désignation	CDM100/PAR38/SP/3K ALTO 12PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12

PHILIPS

sense and simplicity

MasterColor CDM PAR38

Code barre produit 46677244774
Code barre carton 50046677244779
regroup.


Code usine 928601129903
Code ILCOS MR-100/30/1B-H-E26-121/15
Poids net unitaire 307.000 gr

Mises en garde et sécurité

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will

remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel



E26

MasterColor CDM 100W/830 Med PAR38 CL 1CT

Product	C (Max)	D (Norm)
CDM 100W/830 E26 PAR38 Spot 15D	138.112	120.65



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement