



MasterColor CDM PAR38

MasterColor CDM 70W/830 Med PAR38 FL CL 1CT

Les lampes PAR38 céramiques à halogénure métallisé MasterColor® de Philips comprennent des lampes-réfecteurs céramiques à haute efficacité à halogénure métallisé, ayant une couleur stable tout au long de leur durée de vie et une lumière vive scintillante.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium [Single Contact Medium Screw]
Bulb	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]
Finition lampe	Clear
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Durée de vie à 50% défaillance	12500 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Description faisceau	Flood [Flood]
Angle d'ouverture	25 D
Valeur angle d'ouverture	19 (min), 25 (nom), 31 (max) D
Intensité lumineuse	18000 cd
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Indice de rendu des couleurs	80 (min), 83 (nom) Ra8
Désignation de couleur	Warm White
Température de couleur	3000 K
Température de couleur techn.	3000 K
Flux lumineux lampe EM	4100 Lm
Flux lumineux lampe EL	4100 Lm
Coordonnée chroma- tique X	0.430 -
Coordonnée chroma- tique Y	0.397 (min), 0.403 (nom), 0.409 (max) -

• Caractéristiques électriques

Puissance système EM	94 W
Puissance système EL Watts	82 W 70 W
Puissance lampe EM	70 W
Puissance lampe EL	70 W
Tension alim. fonct. stable	120 V
Tension lampe	95 V
Courant lampe EM	0.92 A
Courant lampe EL	0.9 A
Temps d'amorçage	10 (max) s
Temps de réamor- çage (minutes)	8 (max) min

• Luminaire Design Requirements

Température culot	190 (max) C
Température ampoule	350 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	138.112 (max) mm
Diamètre ampoule D	120.65 mm

• Données produit

Code commercial	222497
Code produit EOC	222497
Nom produit	MasterColor CDM 70W/830 Med PAR38 FL CL 1CT
Désignation	CDM70/PAR38/FL/3K ALTO 12PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	12
Packs par carton	12

PHILIPS

MasterColor CDM PAR38

Code barre produit 46677222499
Code barre carton 50046677222494
regroup.


Code usine 928601129203
Code ILCOS MR-70/30/1B-H-E26-121/25
Poids net unitaire 307.000 gr

Mises en garde et sécurité

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will

remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel



E26

MasterColor CDM 70W/830 Med PAR38 FL CL 1CT

Product	C (Max)	D (Norm)
CDM 70W/830 E26 PAR38 Flood 25D	138.112	120.65



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juin 20
Les données sont sujettes à changement