



# Rapid Start T12

F30T12 CW RS ALTO

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

## Données du produit

### • General Characteristics

Description du système	Rapid Start
Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	18000 hr
Produit éconergétique	Not Applicable
Dur. de vie usage 3h/jr (ans)	7 an

### • Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	33
Indice de rendu des couleurs	62 Ra8
Désignation de couleur	Cool White
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	2250 Lm
Lumens de calcul	1900 Lm

### • Caractéristiques électriques

Watts	30 W
-------	------

### • Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	3.5 mg
------------------------	--------

### • Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	36
------------------------	----


### • Données produit

Code commercial	272427
Code produit EOC	272427
Nom produit	F30T12 CW RS ALTO
Désignation	F30T12 CW RS ALTO/30
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677272425
Code barre carton regroup.	50046677272420
Code usine	927886003305
Poids net unitaire	0.001 kg


# PHILIPS

sense and simplicity


## Schéma dimensionnel



F30T12 CW RS ALTO



G13



F30T12 CW RS ALTO



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, mai 9  
Les données sont sujettes à changement