



High Output T12

F96T12 CW ALTO HO-O

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	R17d [Recessed Double Contact Bay (RDC Bay-Fluorescent)]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	12000 hr
Produit éconergétique	Not Applicable

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	33
Indice de rendu des couleurs	62 Ra8
Désignation de couleur	Cool White
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	8800 Lm
Lumens de calcul	7650 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	110 W
-------	-------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	6.8 mg
------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	96
------------------------	----

• Notes

Notes de bas de page Fluor/CFL	223 [Meets the National Energy Policy Act of 1992 exemption for outdoor or cold temperature applications only. (223)]
--------------------------------	---

• Données produit


Code commercial	381764
Code produit EOC	381764
Nom produit	F96T12 CW ALTO HO-O
Désignation	F96T12 CW ALTO HO-O/15
Pièces par pack	1
Config. Emballage	15
Packs par carton	15
Code barre produit	46677381769
Code barre carton regroup.	50046677381764
Code usine	927895203323
Poids net unitaire	0.001 kg

PHILIPS

Schéma dimensionnel



T12 Recessed Double Contact
F96T12 CW ALTO HO-O



T12 Recessed Double Contact
F96T12 CW ALTO HO-O



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juillet 11
Les données sont sujettes à changement