



Switch Start Metal Halide Standard

Switch Start MH Std 1000W BT56 CO U

High performance, Long life and Superior light quality A compact, energy efficient metal halide lamp that provides crisp, sparkling light with long life and high efficiency.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Mogul [Mogul]
Information culot	Brass [Brass Base]
Bulb	BT56
Matériaux lampe	Hard Glass
Finition lampe	Coated
Position de fonctionnement	Universal [Any or Universal (U)]
Application principale	General Lighting
Durée de vie à 50% défaillance	12000 hr
Produit éconergé- tique	Not Applicable

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	635 [CCT of 3500K]
Indice de rendu des couleurs	65 Ra8
Désignation de couleur	White
Température de couleur	3600 K
Température de couleur techn.	3600 K
Flux lumineux lampe EM	110000 Lm
Efficacité lumineuse lampe	110 Lm/W
Maintien du flux 10% dur. vie	88 %
Maintien du flux 40% dur. vie	40 %
Coordonnée chro- matique X	0.405 -
Coordonnée chro- matique Y	0.400 -

• Caractéristiques électriques

Watts	1000 W
Tension lampe	263 V
Courant de la lampe	4.1 A
Temps d'amorçage	120 (max) s
Temps de réamor- çage (minutes)	15 (max) min

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	150.1 (max) mg
Picogramme/lm-h	162.4 p/LuHr

• UV Caractéristiques

Facteur de détériora- tion D/fc	0.5 -
PET (NIOSH)	176 h500lx
UVA	18.11 mW/cm ²
UVB	0.11 mW/cm ²
UVC	0.01 mW/cm ²

• Luminaire Design Requirements

Température culot	154 (max) C
Température ampoule	251 (max) C

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumi- neux L (po)	9.5 in
Longueur totale C (po)	15.375 (max) in

PHILIPS

sense and simplicity

Switch Start Metal Halide Standard

Diameter D 7 in

• Données produit

Code commercial 415232
 Code produit EOC 415232
 Nom produit Switch Start MH Std 1000W BT56
 CO U
 Désignation MH1000/C/U 6PK


Pièces par pack 1
 Config. Emballage 6
 Packs par carton 6
 Code barre produit 46677415235
 Code barre carton regroup. 50046677415230
 Code usine 928601172601
 Poids net unitaire 0.001 kg

Mises en garde et sécurité

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will


remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel




Switch Start MH Std 1000W BT56 CO U

Product	C (Max)	D (Norm)
MH R 1000W/635 E39 BT56 CO U	15.375	7



E39



E39



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement