

# Energy Advantage IR PAR38



## Energy Advantage IR 39W 120V PAR38 DiOptic Flood 25D

Les lampes halogènes IR PAR Energy Advantage de Philips associent l'attrait visuel avec des économies d'énergie et une longue durée de vie. Ces lampes fournissent une lumière de haute qualité qui révèle les textures des vêtements et des linges.

### Données du produit

#### • General Characteristics

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Culot                             | Medium Skirted [Skirted Medium Screw (PAR Lamps)] |
| Information culot                 | Brass [Brass Base]                                |
| Bulb                              | PAR38 DiOptic                                     |
| Matériaux lampe                   | Hard Glass  |
| Finition lampe                    | Clear   |
| Finition du réflecteur            | Aluminized  |
| Forme du filament                 | CC-8 [Axial]                                      |
| Position de fonctionnement        | Universal [Any or Universal (U)]                  |
| Application principale            | Flood and Ambient Lighting                        |
| Remplissage gazeux                | Gas   |
| Durée de vie à 50%<br>défaillance | 4200 hr   |

#### • Caractéristiques techn. de lumière

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Description faisceau            | Flood [Flood] |
| Angle d'ouverture               | 25 D          |
| Intensité lumineuse             | 3000 cd       |
| Indice de rendu des<br>couleurs | 100 Ra8       |
| Température de<br>couleur       | 2800 K        |
| Flux lumineux lampe             | 720 Lm        |

#### • Caractéristiques électriques

|         |       |
|---------|-------|
| Watts   | 39 W  |
| Tension | 120 V |

#### • Dimensions en mm.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Longueur totale C<br>(po) | 5.313 (max) in |
| Diameter D                | 4.75 in        |

#### • Données produit


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Code commercial               | 238451  |
| Code produit EOC              | 238451  |
| Nom produit                   | Energy Advantage IR 39W 120V<br>PAR38 DiOptic Flood 25D |
| Désignation                   | 39PAR38/IRC+/FL25 120V 12/1                             |
| Pièces par pack               | 1   |
| Config. Emballage             | 12  |
| Packs par carton              | 12  |
| Code barre produit            | 46677238452   |
| Code barre carton<br>regroup. | 50046677238457  |
| Code usine                    | 924757133501  |
| Poids net unitaire            | 0.001 kg  |

### Schéma dimensionnel

## Schéma dimensionnel

### Energy Advantage IR 39W 120V PAR38 DiOptic Flood 25D

| Product                                 | C (Max) | D (Norm) |
|---|---------|----------|
| PAR38 IRC 39W E26/50x39/BRC 120V FL 25D | 5.313   | 4.75     |



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, mai 9  
Les données sont sujettes à changement