



T8 Plus

F32T8 TL765 ALTO Plus

Les lampes T8 PLUS de Philips sont respectueuses de l'environnement et ont une longue durée de vie.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot	Green Base
Bulb	T8
Produit éconergétique	Energy Saving
Durée de vie PS cycles 12 h (h)	44000 hr
Durée de vie IS cycles 12 h(h)	36000 hr
Durée de vie PS cycles 3 h (h)	38000 hr
Durée de vie IS cycles 3 h (h)	30000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Indice de rendu des couleurs	82 Ra8
Désignation de couleur	TL765
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux lampe	2750 Lm
Lumens de calcul	2610 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	32 W
-------	------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	1.7 mg
Picogramme/lm-h	22 p/LuHr

• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	48
------------------------	----

• Données produit


Code commercial	423061
Code produit EOC	423061
Nom produit	F32T8 TL765 ALTO Plus
Désignation	F32T8/TL765 PLUS/ALTO 30PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677423063
Code barre carton regroup.	50046677423068
Code usine	927852076501
Poids net unitaire	0.001 kg

PHILIPS

Schéma dimensionnel



F32T8 TL765 ALTO Plus



G13



F32T8 TL765 ALTO Plus



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juillet 11
Les données sont sujettes à changement