



High CRI T12

FB40T12/6 CW Supreme

Philips T12 High CRI Lamps are energy-efficient lighting solutions and provide excellent color consistency over the life of the lamp.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot Bulb	Aluminum [Aluminum Base] T12-6U [U-bent T 12/8 inch with 6" spacing]
Durée de vie cycles 3 h	18000 hr
Produit éconergétique	Not Applicable

• Caractéristiques techn. de lumière

Indice de rendu des couleurs	90 Ra8
Désignation de couleur	Cool White Supreme
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe Lumens de calcul	2300 Lm 1955 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	40 W
-------	------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	10.0 mg
------------------------	---------


• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	22.44
------------------------	-------


• Données produit

Code commercial	423087
Code produit EOC	423087
Nom produit	FB40T12/6 CW Supreme
Désignation	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK
Pièces par pack	1
Packs par carton	12
Code barre produit	46677423087
Code barre carton regroup.	50046677423082
Code usine	927862003702
Poids net unitaire	0.001 kg


Schéma dimensionnel



FB40T12/6 CW Supreme



G13



FB40T12/6 CW Supreme



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement