



Pulse Start Metal Halide Protected

Pulse Start MH Pro 320W Excl Mog ED37 CL

Les lampes protégées, classées « O », à halogénure métallisé et à allumage par impulsion de Philips représentent la meilleure solution de remplacement aux lampes à halogénure métallisé à allumage par interrupteur standard.

Données du produit

• General Characteristics

Description du système	Pulse Start
Culot	Exclusionary Mogul Screw [Exclusionary Mogul Screw]
Information culot	Nic/Brass [Nickel/Brass Base]
Bulb	ED37
Matériaux lampe	Hard Glass
Finition lampe	Clear
Position de fonctionnement	Base Up +/-15D [Hanging +/-15D or Base Up (BU)]
Application principale	General Lighting
Durée de vie à 50% défaillance	20000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	635 [CCT of 3500K]
Indice de rendu des couleurs	65 Ra8
Désignation de couleur	White
Température de couleur	3800 K
Température de couleur techn.	3500 (min), 3800 (nom), 4100 (max) K
Flux lumineux lampe EM	29500 Lm
Efficacité lumineuse lampe	92 Lm/W
Lumens de calcul	20650 Lm
Coordonnée chromatique X	400 -
Coordonnée chromatique Y	396 -

• Caractéristiques électriques

Watts	320 W
Tension lampe	132 V
Courant de la lampe	2.63 A
Temps d'amorçage	120 (max) s
Temps de réamorçage (minutes)	10 (max) min

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	37.5 (max) mg
------------------------	---------------

• UV Caractéristiques

PET (NIOSH)	151 h.klx
Facteur de détérioration D/fc	0.423 -

• Luminaire Design Requirements

Température culot	210 (max) C
Température ampoule	400 (max) C

• Dimensions en mm.

Hauteur foyer lumineux L (po)	7 in
Longueur totale C (po)	11.5 (max) in
Diameter D	4.625 in

• Données produit

Code commercial	130393
Code produit EOC	130393

PHILIPS

sense and simplicity

Pulse Start Metal Halide Protected

Nom produit	Pulse Start MH Pro 320W Excl Mog ED37 CL
Désignation	Pulse Start MH Pro 320W Excl Mog ED37 CL
Pièces par pack	1
Config. Emballage	6

Packs par carton	6
Code barre produit	46677130398
Code barre carton regroup.	50046677130393
Code usine	928601159201
Poids net unitaire	0.001 kg

Mises en garde et sécurité




- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will

remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Schéma dimensionnel

Pulse Start MH Pro 320W Excl Mog ED37 CL

Product	C (Max)	D (Norm)
MP-PS 320W/635 EX39 ED37 BU	11.5	4.625



Ø 39

EX39



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, mai 9
Les données sont sujettes à changement