



CorePro LED Lamps

10.5A19/COREPRO/3000 6/1

Philips CorePro LED Lamps provide an energy efficient lighting solution

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Cap-Base	E26
Rated Avg. Life (Hours)	15000 hr
Rated Lifetime (years)	10 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Color Code	WW
Color Designation	White
Correlated Color Temperature	3000 K
CRI	80
Color Temp. (Kelvin)	3000 K [CCT 3000K]
Rated Luminous Flux	800 Lm

• Caractéristiques électriques

Wattage	10.5 W
Wattage Technical	10.5 W
Voltage	120 V
Line Frequency	50-60 Hz
Power Factor	0.7 -
Lamp Current mA	103 mA
Dimmable	No
Wattage Equivalent	60 W
Starting Time	0.5 s

• Caractéristiques environnementales

Energy Efficiency Label (EEL)	A
-------------------------------	---

• Conditions de mesure

Switching cycle	50000x
-----------------	--------

• Dimensions en mm.

Overall Length C	99.3 mm
Diameter D	59.3 mm

• Données produit

Code commercial	430512
Code produit EOC	430512
Nom produit	10.5A19/COREPRO/3000 6/1
Désignation	10.5A19/COREPRO/3000 6/1
Pièces par pack	1
Config. Emballage	6
Packs par carton	6
Code barre produit	46677430511
Code barre carton regroup.	50046677430516
Code usine	929000220404
Poids net unitaire	0.074 kg




PHILIPS

Mises en garde et sécurité

- Suitable for use in damp locations.
- Not for use in totally enclosed luminaires.

Schéma dimensionnel



E26

- Before replacing, turn off power and let lamp cool to avoid electrical shock or burn.

10.5A19/COREPRO/3000 6/1

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED 10.5-60W E26 830	99.3	-	59.3	-



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juillet 22
Les données sont sujettes à
changement