



# T8 Standard

F32T8/TL841 ALTO

Les lampes T8 de Philips sont respectueuses de l'environnement.

## Données du produit

### • General Characteristics

Culot	Medium Bi-Pin [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Information culot Bulb	Green Base T8
Produit éconergétique	Energy Saving
Durée de vie PS cycles 12 h (h)	36000 hr
Durée de vie IS cycles 12 h(h)	30000 hr
Durée de vie PS cycles 3 h (h)	30000 hr
Durée de vie IS cycles 3 h (h)	24000 hr

### • Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	TL841 [CCT of 4100K]
Indice de rendu des couleurs	85 Ra8
Désignation de couleur	TL841
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	2850 Lm
Lumens de calcul	2710 Lm

### • Caractéristiques électriques

Watts	32 W
-------	------

### • Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	1.7 mg
Picogramme/lm-h	25 p/LuHr

### • Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	48
------------------------	----

### • Notes


Notes de bas de page Fluor/CFL	920 [Circle E- The encircled E means this bulb meets Federal minimum efficiency standards.]
--------------------------------	---

### • Données produit


Code commercial	281550
Code produit EOC	281550
Nom produit	F32T8/TL841 ALTO
Désignation	F32T8/TL841/ALTO 30PK
Pièces par pack	1
Config. Emballage	30
Packs par carton	30
Code barre produit	46677281557
Code barre carton regroup.	50046677281552
Code usine	927869784105
Poids net unitaire	0.001 kg

**PHILIPS**

Schéma dimensionnel



G13



F32T8/TL841 ALTO



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, avril 15  
Les données sont sujettes à  
changement