


# Hex Nuts



| Part # | Size     | Description | PKG TYPE    | PKG QTY | Weight / M | UPC #        |
|--------|----------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|
| F44833 | 6-32     | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 1.96       | 05999444833  |
| F44834 | 8-32     | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 2.58       | 05999444834  |
| F44835 | 10-24    | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 2.97       | 05999444835  |
| F44839 | 1/4-20   | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 6.00       | 05999444839  |
| F44837 | 10-32    | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 3.00       | 05999444837  |
| F38160 | 3/8 - 16 | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 16.00      | 625912630253 |
| F12130 | 1/2 - 13 | HEX NUT     | DECIMAL PAK | 100     | 37.50      | 625912630161 |

# Washers & Bolts

| Part #  | Size                       | Description      | PKG TYPE    | PKG QTY | Weight / M | UPC #        |
|---------|----------------------------|------------------|-------------|---------|------------|--------------|
| F14100  | 1/4 x 1 ZINC PLATED        | FENDER WASHER    | JAR         | 100     | 21.40      | 625912630208 |
| F14114  | 1/4 ID x 1 1/4 OD          | FENDER WASHER    | JAR         | 100     | 3.02       | 625912630215 |
| F316114 | 3/16 x 1 - 1/4 ZINC PLATED | FENDER WASHER    | JAR         | 100     | 14.40      | 625912630222 |
| F38114  | 3/8 x 1 - 1/4 ZINC PLATED  | FENDER WASHER    | JAR         | 100     | 31.10      | 625912630277 |
| F0623FW | #6                         | FLAT WASHER      | BLISTER PAK | 100     | 0.94       | 625912630116 |
| F0823FW | #8                         | FLAT WASHER      | BLISTER PAK | 100     | 1.25       | 625912630123 |
| F1023FW | #10                        | FLAT WASHER      | BLISTER PAK | 100     | 2.50       | 625912630130 |
| F1400FW | 1/4 ZINC PLATED            | FLAT WASHER      | JAR         | 100     | 6.20       | 625912630178 |
| F3800FW | 3/8 ZINC PLATED            | FLAT WASHER      | JAR         | 100     | 13.40      | 625912630246 |
| F1200FW | 1/2 ZINC PLATED            | FLAT WASHER      | JAR         | 100     | 30.80      | 625912630536 |
| F600LW  | #6 ZINC                    | SPLIT LOCKWASHER | JAR         | 100     | 0.94       | 625912636002 |
| F1000LW | #10 ZINC                   | SPLIT LOCKWASHER | JAR         | 100     | 1.30       | 625912630291 |
| F1400LW | 1/4 ZINC PLATED            | SPLIT LOCKWASHER | JAR         | 100     | 2.20       | 625912630185 |
| F3800LW | 3/8 ZINC PLATED            | SPLIT LOCKWASHER | JAR         | 100     | 6.00       | 625912630239 |
| F1200LW | 1/2 ZINC PLATED            | SPLIT LOCKWASHER | JAR         | 100     | 12.90      | 625912630154 |
| F14201  | 1/4 - 20x1 GRADE 2         | HEX HD BOLT      | JAR         | 100     | 22.60      | 625912630192 |
| F381634 | 3/8 - 16 x 3/4 GRADE 2     | HEX HD BOLT      | JAR         | 100     | 38.00      | 625912630505 |
| F38161  | 3/8 - 16 x 1 GRADE 2       | HEX HD BOLT      | JAR         | 100     | 42.90      | 625912630260 |
| F12131  | 1/2 - 13 x 1 GRADE 2       | HEX HD BOLT      | JAR         | 100     | 62.90      | 625912630543 |

# Anchors & Other Items



| Part #     | Size                         | Description          | PKG TYPE    | PKG QTY | Weight / M | UPC #        |
|------------|------------------------------|----------------------|-------------|---------|------------|--------------|
| F14381     | 1/4 - 20 (3/8 X 1 HOLE)      | DROP-IN ANCHOR       | JAR         | 50      | 2.33       | 625912630222 |
| F38121     | 3/8 - 16 (1/2 X 1 9/16 HOLE) | DROP-IN ANCHOR       | JAR         | 50      | 3.30       | 625912630239 |
| F31678     | 3/16 x 7/8                   | NAIL-IN ANCHOR       | JAR         | 100     | 9.10       | 625912630406 |
| F14111     | 1/4 x 1                      | NAIL-IN ANCHOR       | JAR         | 100     | 18.70      | 625912630413 |
| F6810L     | 6-8 x 1                      | LEAD ANCHOR          | JAR         | 100     | 14.70      | 625912630284 |
| F101214    | 10-12-14 x 3/4               | LEAD ANCHOR          | JAR         | 100     | 18.80      | 625912630420 |
| F6810      | #6-8 x 1" White              | PLASTIC ANCHOR       | PLASTIC BIN | 100     | 1.25       | 625912630024 |
| F8101      | #8-10 x 1 1/4" Blue          | PLASTIC ANCHOR       | PLASTIC BIN | 100     | 2.00       | 625912630031 |
| F10120     | #10-12 x 1"                  | PLASTIC ANCHOR       | PLASTIC BIN | 100     | 2.25       | 625912630437 |
| F81316     | White, 8x1, 3/16 Carbide Bit | PAN HEAD ANCHOR KIT  | JAR         | 100     | N/A        | 625912630444 |
| F10114     | Blue, 10x1, 1/4 Carbide Bit  | PAN HEAD ANCHOR KIT  | JAR         | 100     | N/A        | 625912630451 |
| F14134     | 1/4 x 1 3/4                  | STUD WEDGE ANCHOR    | JAR         | 50      | 31.20      | 625912630468 |
| F14214     | 1/4 x 2 1/4                  | STUD WEDGE ANCHOR    | JAR         | 50      | 36.80      | 625912630475 |
| F38214     | 3/8 x 2 1/4                  | STUD WEDGE ANCHOR    | JAR         | 50      | 80.50      | 625912630482 |
| F38300     | 3/8 x 3                      | STUD WEDGE ANCHOR    | JAR         | 50      | 99.20      | 625912630499 |
| F142118    | 1/4 - 2 - 1 1/8              | TIE WIRE ANCHOR      | PLASTIC BIN | 100     | 34.50      | 625912630307 |
| F183.T18   | 1/8" x 3"                    | SPRING TOGGLE BOLT   | PLASTIC BIN | 50      | 16.25      | 625912630062 |
| F3163.T316 | 3/16"                        | SPRING TOGGLE BOLT   | PLASTIC BIN | 50      | 25.00      | 625912630079 |
| F143.T14   | 1/4" x 3"                    | SPRING TOGGLE BOLT   | PLASTIC BIN | 50      | 34.72      | 625912630093 |
| F3163      | 3/16" x 3" + Bolt            | DRILLER TOGGLE       | PLASTIC BIN | 30      | 51.23      | 625912630086 |
| F6300      | #6                           | ZINC WALL DRILLER    | PLASTIC BIN | 100     | 7.37       | 625912630048 |
| F8500      | #8                           | ZINC WALL DRILLER    | PLASTIC BIN | 100     | 15.75      | 625912630055 |
| F80000     | #8 WHITE PLASTIC             | PLASTIC WALL DRILLER | PLASTIC BIN | 100     | 0.40       | 625912630147 |
| F381618    | 3/8 - 16 x 1 1/8             | ROD COUPLING         | PLASTIC BIN | 25      | 3.30       | 625912630512 |
| F121314    | 1/2 - 13 x 1 1/4             | ROD COUPLING         | PLASTIC BIN | 25      | 3.30       | 625912630529 |

# Stainless Steel Flat Screws

| Part # | Size  | Description          | PKG TYPE    | PKG QTY | UPC #       |
|--------|-------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| F65428 | 6x1/2 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465428 |
| F65430 | 6x3/4 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465430 |
| F65431 | 6x1   | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465431 |

## ***Stainless Steel Flat Screws Continued***

| Part # | Size     | Description          | PKG TYPE    | PKG QTY | UPC #       |
|--------|----------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| F65432 | 6x1-1/4  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465432 |
| F65433 | 6x1-1/2  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465433 |
| F65464 | 6x2      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465464 |
| F65824 | 8x1/2    | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465824 |
| F65435 | 8x3/4    | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465435 |
| F65436 | 8X1      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465436 |
| F65437 | 8x1-1/4  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465437 |
| F65438 | 8x1-1/2  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465438 |
| F65440 | 8x2      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465440 |
| F65441 | 8x2-1/2  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465441 |
| F65442 | 8x3      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465442 |
| F65444 | 10x3/4   | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465444 |
| F65445 | 10x1     | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465445 |
| F65446 | 10x1-1/4 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465446 |
| F65447 | 10x1-1/2 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465447 |
| F65449 | 10x2     | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465449 |
| F65450 | 10x2-1/2 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465450 |
| F65451 | 10x3     | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465451 |

## ***Stainless Steel Pan Screws***

| Part # | Size     | Description          | PKG TYPE    | PKG QTY | UPC #       |
|--------|----------|----------------------|-------------|---------|-------------|
| F65390 | 6x1/2    | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465390 |
| F65392 | 6x3/4    | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465392 |
| F65393 | 6x1      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465393 |
| F65394 | 6x1-1/4  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465394 |
| F65395 | 6x1-1/2  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465395 |
| F65396 | 6x2      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465396 |
| F65398 | 8x1/2    | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465398 |
| F65400 | 8x3/4    | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465400 |
| F65401 | 8x1      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465401 |
| F65402 | 8x1-1/4  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465402 |
| F65403 | 8x1-1/2  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465403 |
| F65405 | 8x2      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465405 |
| F65466 | 8x2-1/2  | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465466 |
| F65386 | 8x3      | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465386 |
| F65406 | 10X1/2   | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465406 |
| F65407 | 10X5/8   | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465407 |
| F65408 | 10X3/4   | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465408 |
| F65409 | 10x1     | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465409 |
| F65410 | 10x1-1/4 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465410 |
| F65411 | 10x1-1/2 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465411 |
| F65412 | 10x2     | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465412 |
| F65413 | 10X2-1/2 | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465413 |
| F65414 | 10X3     | 18-8 STAINLESS STEEL | DECIMAL PAK | 100     | 05999465414 |

## ***Stainless Steel Machine Screws***

| Part # | Size                | Description                   | PKG TYPE    | PKG QTY | UPC #        |
|--------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------|
| F66100 | <b>6/32x1</b>       | Stainless Steel Machine screw | DECIMAL PAK | 100     | 625912661004 |
| F66114 | <b>6/32 x 1-1/4</b> | Stainless Steel Machine Screw | DECIMAL PAK | 100     | 625912661141 |
| F66112 | <b>6/32 x 1-1/2</b> | Stainless Steel Machine Screw | DECIMAL PAK | 100     | 62591266112  |
| F66200 | <b>6/32 x 2</b>     | Stainless Steel Machine Screw | DECIMAL PAK | 100     | 62591266200  |
| F68100 | <b>8/32 x 1</b>     | Stainless Steel Machine Screw | DECIMAL PAK | 100     | 62591268100  |
| F68112 | <b>8/32 x 1-1/2</b> | Stainless Steel Machine Screw | DECIMAL PAK | 100     | 62591268112  |
| F68200 | <b>8/32 x 2</b>     | Stainless Steel Machine Screw | DECIMAL PAK | 100     | 62591268200  |

**1-888-939-9991**

For more info:

sales@rack-a-tiers.com

**RACK-A-TIERS Mfg. Inc.**

Box 24010


Royal Oak RPO

Victoria, BC V8Z 7E7

sales@rack-a-tiers.com



## Fastener Specifications & Head Styles



**Flat Head** – Flat top with a countersunk bearing surface. Available with 4 lugs to assist with countersinking.

**Tête Plate** – Surface plate. Appui fraisé. Disponible avec nervures pour assister le fraisage.

- General purpose Construction | Pour utilisation générale

**Oval Head** – Slightly rounded decorative top with a countersunk bearing surface.

**Tête Ovale** – Surface décorative légèrement arrondie. Appui fraisé.

- Mainly used in hinge applications in woodworking | Principalement utilisé pour fixer des charnières

**Pan Head** – Semi elliptical top surface with a flat bearing surface.

**Tête à Dépouillée** – Surface demi elliptique avec appui plat.

- General purpose construction | Pour utilisation générale

**Round Washer Head** – Rounded top with built-in washer for larger bearing surface.

**Tête Ronde avec Rondelle** – Surface arrondie avec rondelle incorporée pour une plus grande surface d'appui.

- Mainly used in cabinet installations | Principalement utilisé pour l'installation de cabinet

**Truss Head** – Low-profile semi-elliptical top with flat bearing surface.

**Tête Truss** – Surface avec un profile bas, demi elliptique avec appui plat.

- Used for drawer handle pull, in cabinets and the wood working industry | Pour utilisation pour poigné dans l'industrie du meuble ou armoire de cuisine

**Hex Washer Head** – Indented hex top with built in washer for larger bearing surface.

**Tête Hexagonale avec Rondelle** – Surface hexagonale évidée avec rondelle pour.

- General purpose use, but mainly used with steel applications | Pour utilisation générale mais surtout pour application de métal

## Threads & Points

### Lo-Root®



**Lo-Root® Thread** - Single lead deep thread with a wide spacing for superior holding in softwoods and particle boards.

**Lo-Root®** - Dans les matériaux tendres et agglomérés, ses filets creux ainsi que le diamètre du corps réduit, cause moins de distorsion et augmente la résistance contre l'arrachement.

### Kwixin®



**Double Lead Thread** – A stronger screw with twin lead threads for faster drive times. Ideal for use in hard woods.

**Kwixin®** – Filets jumelés pour une pénétration rapide. Idéal pour les bois francs.

### Tapping



**Wood / Metal Tapping** – Fully threaded single lead type "A" thread, with gimlet point. Ideal for use in wood, metal and plastics.

**Vis à Bois/Métal** – Pointe vrillée, filetée au complet idéal pour le bois, le métal et les plastiques.

### Camtap®



**Camtap® Z** – Combines the advantages of a thread forming screw and drill point, eliminating the need to pre-drill into metals.

**Camtap® Z** – Les avantages combinés d'une vis qui élimine le préperçage et qui forme ses filets.

### Candril® "S"



**Sharp Point** – Type S point (28-36 degrees). With double lead thread. Pierces easily into light gauge sheet metal.

**Candril® "S"** – Pointe fine et aiguisée (28-36 degrés). Perce facilement le métal en feuille léger.

# RackRewards

## CONTRACTOR REWARDS PROGRAM

### BUY RACK-A-TIERS PRODUCTS

Visit your favourite electrical wholesaler and purchase eligible Rack-A-Tiers products.

### REGISTER YOUR PRODUCT CODES

Find the 10 digit code on your product packaging and enter it on the Enter a Code page. Volts are automatically added to your account!

XXX-XXXX-XX-XXXXX

### GET REWARDS! (FREE STUFF)

Volts are just like money. Redeem your Volts for items in the Rewards Store. You'll find tons of different rewards like free Rack-A-Tiers Products, Electronics and even Apparel!



**GET WHATS COMING TO YOU AT: [RACK-A-TIERS.COM/REWARDS](http://RACK-A-TIERS.COM/REWARDS)**