

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 663 — Boîtes de sol



663-SC



- Boîtes de sol à débouchures pour conduits standard pour l'entrée des fils électricité/communications/données, sans exposer les appareils
- Résultat : facilité de planification de bureaux à aires ouvertes
- Idéales pour postes de travail où il est nécessaire d'avoir accès aux services électricité/communications/données
- Construction d'acier estampillé, étanches au béton, semi-réglables
- Corps et quincaillerie électro galvanisés
- Expédiées avec capuchon à boue jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Plaques de finition non trouées ou trouées pour prise double à installer à l'un ou l'autre bout de la boîte
- Plaque de finition pour prise double non incluse. Toutefois, elle est incluse avec les plaques couvercles P-62-CP et P-60-3B
- Utilisez les couvercles des séries P-62 et P-60*

Série 663 — Données techniques



N° de cat.	Dimensions (po)			Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Volume max. (po cu)	Plaques couvercles pour tapis	Nbre max. de débouchures (po)		Appareils	Ctn Std
	A	B	C					Côtés	Fond		
663-SC	3-5/8	4-11/16	8-13/16	Aucun	3/4	25/groupe total 90	Série P-62 Série P-60	(2) 1-1/4 (3) 3/4	Aucune	Prise double et/ ou comm./ données	4

* Pour les couvercles de la série P-60, vous devez utiliser l'anneau de réglage P-62-TAR. **Avertissement : pour abandonner une boîte 663, vous devez utiliser une plaque couvercle en laiton de la série P-60.**



Série 663 — Plaques de finition



N° de cat.	Description	Ctn Std
P-60-Q	Plaque pour prise double, boîte de sol 663	4
P-60-QB	Plaque non trouée, boîte de sol 663	

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 663 – Plaques couvercles pour tapis et anneaux de réglage



P-60-3B

- Fini laiton poli avec anneau intérieur non métallique de couleur bronze
- Anneau intérieur doté d'une entaille 7/8 po et de deux entailles 1/2 po
- Garniture d'étanchéité, vis en laiton #8-32 x 7/16 po et une plaque pour appareils P-60-Q incluses
- Couvercles sectionnés à cran d'accès pour ouverture avec un tournevis



P-60-CP

- Fini laiton poli
- Vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
- Anneau de réglage P-62-TAR nécessaire pour montage sur boîtes de sol 663
- Diamètre extérieur : 5-11/16 po



P-62-TAR

- Permet un réglage de 3/4 po lorsque monté sur une boîte de sol 663
- Convient aux plaques couvercles P-60-3B, P-60-CP ainsi qu'à toutes celles de la série P-60



N° de cat.	Description	Fini	Ctn Std
P-60-3B ¹	Plaques couvercle – comprend une plaque pour appareils P-60-Q	Laiton	4
P-60-CP	Plaques pour tapis	Laiton poli	
P-60-CP-AL		Aluminium	
P-62-TAR	Rebord et anneau de réglage pour boîtes 663	Laiton poli	
P-62-TAR-AL		Aluminium	

• Pour usage comme couvercle seulement quand la boîte est en service. ¹ Lorsque la boîte n'est pas en service, remplacez la plaque couvercle P603B par le bouchon 697.

Avvertissement : Ces plaques couvercles ne doivent pas être installées en endroits passants.



P-62-CP-BRN

- Polycarbonate haute résistance
- Nervures de support moulées pour ajouter à la résistance
- Couvercle livré avec une entaille 7/8 po, deux entailles 1/2 po et une plaque pour appareils P-60-Q
- Diamètre extérieur : 5-5/8 po
- Vis #3-12-24 x 1 po incluses



N° de cat.	Description	Couleur	Ctn Std
P-62-CP-AS ²	Plaques couvercle pour tapis en polycarbonate (comprend 1 plaque pour appareils P-60-Q)	Charbon	4
P-62-CP-BRN ²		Brun	
P-62-CP-G ²		Or	

• Pour usage comme couvercle seulement quand la boîte est en service.

² Lorsque la boîte n'est pas en service, remplacez la plaque couvercle P62CP par la plaque couvercle P60CP ou par celles des séries P60 et P62.

Avvertissement : Ces plaques couvercles ne doivent pas être installées en endroits passants.

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 664 — Boîtes de sol encastrées pour service dissimulé

Boîtes de sol pour service électricité/communications/données


Des conduits standard raccordés aux boîtes de sol multiservice assurent l'accès aux services électricité/communications/données. Comme les boîtes sont encastrées, les appareils de service sont dissimulés. Il n'y a donc aucun problème de planification pour les bureaux à aires ouvertes. Elles sont idéales pour les bureaux modernes où chaque poste de travail utilise de l'électricité, des appareils de communication et des ordinateurs. Les prises électriques et connecteurs faible tension sont protégés dans des boîtes encastrées en acier ou en fonte. Les boîtes en acier galvanisé de calibre 14 sont dotées de débouchures de 3/4 à 1-1/4 po et les boîtes en fonte ont des débouchures filetés pour conduits de 3/4 et 1 po.

- Boîtes 2 compartiments, 3 types : acier estampillé (664-SC), peu profondes (664-S) et fonte (664-CI)
- Couvertres non métalliques durables à plaque de renforcement en acier pour une résistance accrue
- Nouveau ! Couvertres en laiton et en aluminium massifs pour ajouter à l'esthétique et à la durabilité
- Quatre vis de mise à niveau assurent le placement rapide au niveau de la profondeur du béton
- Le rebord du couvercle se place automatiquement au niveau du plancher fini pour faciliter l'installation



N° de cat.	Description	Ctn Std
664-SC	Boîte en acier estampillé pour deux plaques, une plaque pour prise double incluse	4
664-CI	Boîte en fonte pour deux plaques; une plaque pour prise double incluse	
664-S	Boîte peu profonde en acier estampillé pour deux plaques; une plaque pour prise double incluse	

Lorsque vous commandez une boîte de la série 664, le couvercle doit être commandé séparément; voir détails en p. C48. Pour les accessoires de communication, voir en p. C84.



664-CI



664-SC



664-S

Série 664 — Données techniques

N° de cat.	Dimensions (po)			Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Volume max. (po cu)	Tarage pour conduits std (po)	Tarage max. pour conduits (po)		Débouchures pour conduits (po)		Couvercles
	A	B	C					avec manchon	sans manchon	Côtés	Fond	
664-SC	3-3/4	4-11/16	10-1/4	2-1/2	3/4	24/groupe total 90	—	—	—	(4) 1 po – 1-1/4 po (4) 3/4	Aucune	Série 664-CST
664-CI	3-3/4	5-3/32	9-15/16	2-1/2	3/4	24/groupe total 90	(4) 3/4 po (4) 1 po	1	1-1/2	—	—	Série 664-CST
664-S	2-7/8	4-11/18	10-1/4	1-1/2	3/4	16,5/groupe total 90	—	—	—	(6) 3/4 in.	Aucune	Série 664-CST

Avertissement : Lorsque vous utilisez les débouchures au centre de la paroi latérale, vous devez monter la plaque pour appareils 664-RP à la boîte avant de raccorder le conduit

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 664 – Couvertres métalliques



664-CST-M-BRS
Laiton massif



664-CST-M-ALM
Aluminium massif



664-CST-M-BLK
Noir revêtu de peinture en poudre






664-CI
Fonte pour applications dalle-au-sol



664-S
Pour applications en coulées peu profondes



664-SC
Acier estampillé pour usage général



Les couvertres MopTite^{MC} sont conformes aux exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois



N° de cat.	Fini	Charge assignée (lb)	Ctn Std
664-CST-M-BRS	Laiton massif	2 000	1
664-CST-M-ALM	Aluminium massif	2 000	1
664-CST-M-BLK	Noir revêtu de peinture en poudre	2 000	1

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 664 – Couvercles non métalliques


- Plaque de finition pour prise double à installer dans les boîtes de sol de la série 664 pour du service électrique additionnel
- Prise double non comprise
- Boîtes 664-SC et 664 CI – Plaques pour appareils



664-CST-SW-BLK



664-CST-SW-BRN



664-BP



664-GP



664-RP



664-CST-SW-BGE



664-CST-SW-GRY

N° de cat.	Description	Ctn Std
664-BP	Plaque non trouée	4
664-GP	Plaque pour prise DDFT	
664-RP	Plaque pour prise double	

Avertissement : Lorsque vous utilisez les débouchures au centre de la paroi latérale, vous devez monter toutes les plaques pour appareils 664 à la boîte avant de raccorder le conduit

Boîte 664-S – Plaques pour appareils



664-S-RP



664-S-BP



N° de cat.	Description	Ctn Std
664-S-RP	Plaque pour prise double	4
664-S-BP	Plaque non trouée	

Série 664 – Passe-fils

- Ces passe-fils servent à protéger les connexions électriques entre les deux prises doubles lorsque la boîte sert à une application électricité/électricité





664-WT



664-S-WT



N° de cat.	Pour usage avec	Ctn Std
664-WT	Boîtes de sol 664 et 664-CI	4
664-S-WT	Boîte de sol 664-S	4



Les couvercles MopTite^{MC} sont conformes aux exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois







N° de cat.	Couleur	Charge assignée (lb)	Ctn Std
664-CST-SW-GRY	Grey	1 500	1
664-CST-SW-BRN	Brown	1 500	1
664-CST-SW-BGE	Beige	1 500	1
664-CST-SW-BLK	Black	1 500	1

Matériau : Polycarbonate avec plaque en acier 5/32 po. Voir en p. C47 pour les choix de couvercles métalliques.

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 – Boîtes de sol 665-SC



• Pour installation dans du béton

- Les boîtes de sol 665 sont un complément aux boîtes de la série 664, la ligne la plus populaire de l'industrie. Maintenant, nos boîtes pour service dissimulé permettent aux clients d'installer un maximum de quatre plaques de montage pour appareils dans une même boîte.
- L'emploi d'un passe-fil non métallique unique en son genre permet à l'installateur de séparer facilement les fils électriques/communications/données pour répondre aux besoins du client
- Quatre (4) compartiments peuvent recevoir n'importe quelle combinaison d'appareils. Exemple : trois (3) prises doubles électriques et deux (2) prises téléphoniques ou deux (2) connecteurs voix/données combinés à une (1) prise DDFT et une (1) plaque non trouée, etc.
- Hauteur hors-tout de 3-1/2 po pour les coulées peu profondes
- Couvercle en polycarbonate résistant renforcé d'une plaque d'acier de 5/32 po pour assurer l'intégrité structurelle
- Couvercles métalliques également offerts en laiton ou aluminium massifs
- Alimentation des quatre côtés de la boîte pour que l'installateur puisse passer les fils électriques et voix/données de n'importe quelle direction
- Passe-fils non métalliques de belle apparence. Le passe-fil pleine largeur permet le passage maximal des fils et le matériau non métallique empêche les dommages aux conducteurs.
- Superficie globale d'accès : 126 po cu. Il est donc facile d'y installer les câbles d'un poste de travail.
- Boîtes dotées de 28 débouchures (16 de 1-1/4 po et 12 de 3/4 po) pour donner une grande souplesse une fois installées
- Répertoriée CSA, cette boîte en acier estampillé convient aux produits de raccordement Thomas & Betts pour systèmes voix/données
- Quatre (4) vis de mise à niveau de 2-1/2 po fournies avec chaque boîte
- Les plaques pour appareils doivent être commandées séparément

N° de cat.	Compartiments pour appareils (po)				Espace d'accès aux appareils	Ctn Std
	Longueur	Largeur	Hauteur	Superficie		
665-SC	5-3/4	2-3/4	2-1/2	40 po cu	126 po cu	1

Matériau : acier prégalvanisé. Les couvercles et les plaques pour appareils ne sont pas inclus avec les boîtes de sol 665-SC. À commander séparément.

Boîtes de sol pour service dissimulé



Série 665 — Boîtes de sol 665-CI

Fonte pour applications dalle-au-sol

Maintenant, les installations électricité/informatique au rez-de-chaussée seront plus faciles à réaliser grâce à la nouvelle boîte de sol en fonte à volume élevé Steel City^{MD} Série 665. Cette boîte 4 groupes pour service dissimulé est idéale pour les **applications sur dalle de béton coulée au sol**. Des parois de séparation des tensions permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs configurations de câblage en alimentant deux compartiments adjacents ou plus à travers un seul conduit. La surface des couvercles est en retrait pour l'ajout du même recouvrement que celui du plancher.



- Boîte de service encastrée 4 groupes à grand volume pour une solution esthétique
- Parois amovibles entre compartiments pour la séparation des tensions. Il est donc facile d'acheminer les câbles par un seul conduit pour alimenter deux compartiments adjacents ou plus.
- Couvercles non métalliques robustes avec plaque de renforcement en acier offerts dans une gamme variée de couleurs pour s'harmoniser avec n'importe quel décor (noir, gris, brun et beige)
- Couvercles métalliques offerts
- Capuchon pour cordons blocable en position ouverte pour protéger les câbles de tout dommage
- Couvercles MopTite^{MC} conformes aux exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois
- Aucune boîte de sol en fonte de 4 groupes pour service dissimulé sur le marché n'offre un volume comparable
- Manchons en ligne 1-1/4 po pour des parcours à capacité élevée de câbles de communication



Spécifications

- Matériaux : Boîte – fonte Couvercle – polycarbonate avec plaque de renforcement en acier
- Conformité : Répertoire CSA et UL



N° de cat.	Compartiments pour appareils (po)				Espace d'accès aux appareils	Ctn Std
	Longueur	Largeur	Hauteur	Superficie		
665-CI	5-3/4	2-3/4	2-1/2	40 po cu	126 po cu	1

Les plaques pour appareils et les couvercles ne sont pas inclus avec les boîtes de sol 665-SC

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 — Boîtes de sol 665-AV2




Adaptateurs Decora^{MD} pour prises Keystone et plaques de montage pour prises DDFT

Débouchures 2 po pour applications audio-visuelles

- **Pour installation dans du béton**
- Deux (2) débouchures permettent de tirer des câbles audio-visuels et leurs connecteurs directement à travers le conduit
- Conviennent aux couvercles et plaques pour appareils de la série 665 pour les services électrique, téléphonique, informatique et audio-visuel
- **NOUVEAU !** Des adaptateurs de style Decora^{MD} permettent de monter les connecteurs pour les services téléphonique, informatique et audio-visuel dans des plaques standard pour prise DDFT
- **NOUVEAU !** Des connecteurs de style Keystone pour le téléphone, l'informatique et l'audio-visuel peuvent servir à une large gamme d'applications faible tension. Tous les connecteurs sont encastrés pour le montage en affleurement dans les boîtes de sol.
- **NOUVEAU !** Des plaques de montage sont offertes pour les plaques Extron^{MD} MAAP qui conviennent à n'importe quelle exigence audio-visuelle (les plaques Extron^{MD} MAAP doivent être achetées d'un distributeur autorisé Extron)
- **NOUVEAU !** Les couvercles métalliques assurent une installation tant esthétique que durable, y inclus les couvercles en laiton massif exclusif à l'industrie (de l'aluminium non peint ni plaqué est également offert) 

N° de cat.	Description	Ctn Std
665-AV2	Boîte de sol encastrée 4 compartiments avec 2 débouchures pour applications audio-visuelles	1

Couvercle et plaques de montage pour appareils non inclus avec la boîte de sol 665-AV2. À commander séparément (voir en p. C64). Decora^{MD} est une marque déposée de Leviton Manufacturing Co., Inc. Extron^{MD} est une marque déposée de RGB System, Inc. Pour les accessoires de communication, voir en p. C84.



Boîte de sol 665-AV2 — Données techniques

N° de cat.	Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Dimensions et volume des compartiments (qté = 4)				Débouchures pour conduits (po)	
			Longueur (po)	Largeur (po)	Hauteur (po)	Volume	Côtés	Fond
665-AV2	2-1/2	3/4	5-3/4 5-3/4	3-3/4 2-3/4	3-3/8 3-3/8	72 cu. in. 52 cu. in.	(4) 2 (8) 1-1/4 (8) 3/4	(2) 2 (2) 1-1/4 (4) 3/4

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 — Couvercles métalliques






665-CST-M-BRS
Laiton massif



665-CST-M-ALM
Aluminium massif



665-CST-M-BLK
Noir revêtu de peinture en poudre



N° de cat.	Description	Charge assignée (lb)	Ctn Std
665-CST-M-BRS	Laiton massif	1 500	1
665-CST-M-ALM	Aluminium massif		
665-CST-M-BLK	Noir revêtu de peinture en poudre		

Boîtes de sol pour service dissimulé

Série 665 – Couvertres non métalliques



665-CST-SW-BLK
Couvertre non métallique noir



665-CST-SW-GRY
Couvertre non métallique gris






665-CST-SW-BGE
Couvertre non métallique beige



665-CST-SW-BRN
Couvertre non métallique brun

Plaque en acier 5/32 po sur le rabat.
Du tapis ou des carreaux peuvent être collés sur cette plaque.



N° de cat.	Couleur	Description	Ctn Std
665-CST-SW-BLK	Noir	Couvertres non métalliques pour boîtes de sol série 665	1
665-CST-SW-GRY	Gris		
665-CST-SW-BGE	Beige		
665-CST-SW-BRN	Brun		

Matériau: polycarbonate renforcé d'une plaque d'acier 5/32 po.
Quatre (4) vis de montage #8-32 x 5/8 po incluses.

Série 665 – Accessoires et plaques pour appareils



665-RP
Plaque de montage pour prise double



665-GP
Plaque de montage pour prise DDFT




665-BP
Plaque non trouée



665-6RJ
Plaque informatique pour 6 prises keystone



665-WT
Passe-fils, boîte 665-AV2
Alimente plusieurs compartiments à partir d'un seul conduit (un passe-fil inclus avec chaque boîte 665-AV2)




N° de cat.	Description	Ctn Std
665-RP	Plaque de montage, prise double	4
665-GP	Plaque de montage, prise DDFT	
665-BP	Plaque non trouée	
665-6RJ	Plaque informatique, convient à 6 prises keystone	
665-WT	Passe-fils de rechange pour boîtes de sol 665-SC et 665-AV2	
665-STEL*	Plaque de montage, prises voix/données	




*CSA non applicable. Matériau : acier prégalvanisé. Vous devez installer quatre (4) plaques de montage pour appareils dans chaque boîte.

Boîtes de sol pour service dissimulé

Boîte de sol 667-SC



Paroi du fond



- **Pour installation dans du béton**
- Boîtes de sol pour services dissimulés de volume inégalé dans le marché
 - Quatre groupes doubles permettent deux prises double par groupe pour un total de huit prises par boîte
 - Volume par groupe : 40 po cu
 - Volume intérieur de la boîte : 128 po cu
- Configuration standard pour la boîte : maximum de huit (8) appareils électriques et/ou faible tension
 - Boîtes conçues pour permettre le passage de câbles pour les conducteurs électriques et faible tension
- Boîtes peu profondes
 - Hauteur hors tout de 3 po, idéale pour les rénovations et les installations dans les planchers d'étages supérieurs
- Ligne complète de couvercles à profil surbaissé
 - Utilisent des couvercles de la même qualité que le module d'accès au sol AFM 8
 - Construction de polycarbonate robuste
 - Renforcés d'une plaque d'acier pour une plus grande stabilité
 - Deux ports de sortie pour câbles
 - Ouverture de 64 po cu pour un accès facile aux plaques de montage pour appareils
 - Retrait 1/4 po pour permettre la pose de tapis/carreaux
 - Offerts en gris, noir, brun et beige
- Boîtes dotées d'une (1) débouture 3/4 po, de trois (3) déboutures 1 po et d'une (1) débouture 1-1/4 po par groupe
 - Comprend une (1) débouture 1 po et une (1) débouture 1-1/4 po dans la paroi du fond
- Ligne complète de plaques de montage pour appareils
 - Plaques non trouées, plaques à une ou deux ouvertures pour prises doubles, à une ou deux ouvertures pour prises DDFT ou à six ouvertures standard « keystone » avec biseaux Omni 110
- Vis de mise à niveau et pattes d'embase incluses
 - Les pattes d'embase peuvent être fixées au coffrage pour empêcher le mouvement durant la coulée
 - Les pattes de mise à niveau fournissent un réglage avant coulée d'un maximum de 1-1/2 po
- Construction d'acier prégalvanisé de calibre 14
 - Construction de qualité pour une durabilité accrue et une plus grande résistance à la rouille
- Les couvercles MopTite^{MC} sont conformes aux exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois




N° de cat.	Description	Ctn Std
667-SC	Boîtes de sol 4 groupes pour service dissimulé	4


Fournies avec une (1) plaque de montage 667-2RP pour deux prises doubles et une (1) plaque non trouée 667-BP. Pour les couvercles et autres plaques de montage pour appareils, voir en p. C55. Pour les accessoires de communication, voir en p. C84.

Boîtes de sol pour service dissimulé



Boîte de sol 667-SC



Plaque en acier 5/32 po sur le rabat.
Du tapis ou des carreaux peuvent être collés sur cette plaque.



667-CST-SW-XXX



N° de cat.	Description	Ctn Std
667-BP*	Plaque non trouée	4
667-RP*	Plaque de montage pour une prise double	
667-2RP*	Plaque de montage pour deux prises doubles avec débouchures doubles	
667-1G	Plaque de montage pour une prise DDFT	
667-2G	Plaque de montage pour deux prises DDFT	
667-6RJ**	Plaque de montage pour six fiches informatiques keystone	
667-CST-SW-GRY*	Couvercle et rebord (gris)	4
667-CST-SW-BLK*	Couvercle et rebord (noir)	
667-CST-SW-BRN*	Couvercle et rebord (brun)	
667-CST-SW-BGE*	Couvercle et rebord (beige)	

* Non certifiées CSA. ** Pour les connecteurs et adaptateurs informatiques, voir aux pp. C86-C87. Les nouveaux couvercles MopTite^{MC} surpassent les exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.


Boîtes de sol pour service dissimulé

Boîte de sol ultra mince 668-S



Thomas & Betts vient de dévoiler la 668-S, une boîte de sol ultra mince qui offre des solutions idéales pour l'alimentation électricité/communications des installations dans les **planchers de béton** peu profonds. Cette boîte mince 4 groupes est fabriquée d'acier galvanisé estampillé. Des parois amovibles de séparation des tensions permettent aux utilisateurs de personnaliser les configurations de câblage en utilisant un seul conduit pour alimenter deux compartiments adjacents ou plus. Les couvercles métalliques sont à revêtement de poudre très résistant, conçus dans des couleurs qui s'harmonisent avec n'importe quel décor. Des bordures décoratives, offertes en option, permettent de monter les couvercles en affleurement des planchers en bois ou en carreaux.

- Boîtes minces (profondeur 2 1/2 po) pour coulées peu profondes de béton
- Boîtes de sol 4 groupes de belle apparence et grand volume pour service dissimulé
- Construction d'acier estampillé
- Parois de division amovibles entre compartiments pour permettre l'usage d'un seul conduit pour alimenter deux compartiments adjacents ou plus
- Couvercles métalliques à revêtement de poudre de grande durabilité dans des couleurs qui s'harmonisent avec tous les décors (noir, gris, brun et beige)
- Pour éviter tout dommage aux cordons, le capuchon du rabat se bloque solidement en position ouverte
- Bordures décoratives en option pour montage en affleurement sur planchers de bois ou de carreaux
- Couvercles étanches MopTite^{MC} conformes aux exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols recouverts de tapis, de bois ou de carreaux
- Plus grand volume de toutes les boîtes de sol encastrées peu profondes 4 groupes
- Débouchures additionnelles (maximum 2 po) dans la paroi du fond de la boîte pour ajouter à la facilité d'installation
- Plaques de montage pour appareils fabriquées sur commande. Pour les détails, communiquez avec le bureau des ventes de votre région.



Spécifications

- Matériau : Boîte – acier galvanisé
Couvercle – zinc matricé
- Conformité : Répertoire UL, CSA



N° de cat.	Description	Ctn Std
668-S	Boîtes de sol ultra minces pour service dissimulé	4

Pour les couvercles et autres plaques de montage pour appareils, voir en p. C57. Pour les accessoires de communication, voir en p. C84.

Boîtes de sol pour service dissimulé





Boîte de sol 668-S – Couvrerles et bordures décoratives pour carreaux



Configuration standard de montage. Le rebord du couvercle chevauche le tapis, le bois ou les carreaux.



Configuration de montage en affleurement du sol. La bordure décorative en option permet de monter le couvercle au niveau du bois ou des carreaux.



N° de cat.	Description	Ctn Std
668-CST-ALM	Couvercle métallique, revêtement de poudre, aluminium	1
668-CST-BRS	Couvercle métallique, revêtement de poudre, laiton	
668-CST-BLK	Couvercle métallique, revêtement de poudre, noir	
668-CST-BRN	Couvercle métallique, revêtement de poudre, brun	
668-CST-BGE	Couvercle métallique, revêtement de poudre, beige	

N° de cat.	Description	Ctn Std
668-TRIM-ALM	Bordure décorative, revêtement de poudre, aluminium	4
668-TRIM-BRS	Bordure décorative, revêtement de poudre, laiton	
668-TRIM-BLK	Bordure décorative, revêtement de poudre, noir	
668-TRIM-BRN	Bordure décorative, revêtement de poudre, brun	
668-TRIM-BGE	Bordure décorative, revêtement de poudre, beige	

CSA non applicable

Boîte de sol 668-S – Plaques de montage pour appareils



N° de cat.	Description	Ctn Std
668-S-1RP	Plaque un groupe pour prise double	1
668-S-1G	Plaque un groupe pour prise DDFT	
668-S-BP	Plaque non trouée	



N° de cat.	Description	Ctn Std
668-S-6RJ	Plaque informatique 6 prises keystone	1
668-S-6PAN	Plaque informatique 6 prises Panduit ^{MD}	
668-S-6ORT	Plaque informatique 6 prises Ortonics ^{MD}	4
668-S-6AVA	Plaque informatique 6 prises Avaya ^{MD}	

CSA non applicable