

Clamp Meter Seri 320 True-rms

Fluke kokoh. Fluke presisi. Fluke andal.

Clamp Meter Fluke 323, 324 dan 325 didesain untuk bekerja dalam kondisi tersulit dan memberikan hasil andal dan bebas kebisingan yang dapat dipercaya pengguna untuk mendiagnosis masalah dengan meyakinkan. Pengukuran true-rms dan faktor ergonomis yang dioptimalkan membuat Clamp Meter Seri 320 menjadi alat pemecahan masalah umum yang terbaik bagi ahli listrik komersial dan rumah tangga.

Data Teknis

Kapabilitas Pengukuran

- Pengukuran arus ac 400 A (arus ac dan dc; 325 saja)
- Pengukuran tegangan ac dan dc 600 V
- Arus dan tegangan ac true-rms untuk pengukuran yang akurat pada sinyal non-linear
- Pengukuran hambatan hingga 40 kΩ dengan deteksi kontinuitas
- Pengukuran temperatur dan kapasitansi (324 dan 325 saja)
- Pengukuran frekuensi (325 saja)

Fitur

- Desain ramping dan ergonomis
- Layar lampu latar besar dan mudah dibaca (324 dan 325 saja)
- Peringkat keamanan CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Tombol tahan
- Garansi dua tahun
- Kotak pembawa yang lunak

baru



Spesifikasi

		323	324	325
Arus AC	Rentang	400,0 A	40,00 A/400,0 A	40,00 A/400,0 A
	Akurasi	2 % ± 5 digit (45 Hz hingga 65 Hz) 2,5 % ± 5 digit (65 Hz hingga 400 Hz)	1,5 % ± 5 digit (45 Hz hingga 400 Hz) Tambahkan 2 % untuk sensitivitas posisi	2 % ± 5 digit (45 Hz hingga 65 Hz) 2,5 % ± 5 digit (65 Hz hingga 400 Hz)
Arus DC	Rentang	—	—	40,00 A/400,0 A
	Akurasi	—	—	2 % ± 5 digit
Tegangan AC	Rentang	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Akurasi	1,5 % ± 5 digit	1,5 % ± 5 digit	1,5 % ± 5 digit
Tegangan DC	Rentang	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Akurasi	1,0 % ± 5 digit	1,0 % ± 5 digit	1,0 % ± 5 digit
Hambatan	Rentang	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω	400,0 Ω/4000 Ω/40,00 kΩ
	Akurasi	1 % ± 5 digit	1 % ± 5 digit	1 % ± 5 digit
Kontinuitas		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapasitansi		—	100,0 µF hingga 1000 µF	100,0 µF hingga 1000 µF
Frekuensi		—	—	5,0 Hz hingga 500,0 Hz
Respons AC		True-rms	True-rms	True-rms
Lampu latar		—	Ya	Ya
Menyimpan data		Ya	Ya	Ya
Temperatur kontak		—	-10,0 °C hingga 400,0 °C (14,0 °F hingga 752,0 °F)	-10,0 °C hingga 400,0 °C (14,0 °F hingga 752,0 °F)
Min/Maks		—	—	Ya
Ukuran	P x L x T (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Diameter kabel maks	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Berat	265 g	208 g	283 g
Peringkat kategori		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garansi		Dua tahun	Dua tahun	Dua tahun

Informasi pemesanan

Clamp Meter 323 True-rms
Clamp Meter 324 True-rms
Clamp Meter 325 True-rms

Disertakan dalam semua model

Clamp meter, kabel pengujian,
kotak lunak, dan manual pengguna.

Fluke. *Alat yang paling
terpercaya di dunia.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or
Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
5/2012 4217271A_ID

**Modification of this document is not permitted without
written permission from Fluke Corporation.**