

SLA-2L / SLA12-2L

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER « EASY OUT »

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Entrée 120/347 V 60Hz CA, sélectionnable sur le chantier
- Haute efficacité, récupération rapide, système de charge très précis
- Capacité de wattage de 6 VCC 36 W ou 12 VCC 72 W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection de basse tension à verrouillage de ligne
- Design et construction électroniques
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

• Mécanique

- Cordon d'alimentation 120 VCA inclus
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage
- en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement
- Revêtement standard de poudre blanche
- Les phares de montage offrent un petit format PAR18
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée¹

• Conformités

- CSA Certified to C22.2 #141-15



SURVOL

| | |
|----------|--|
| SLA-2L | <ul style="list-style-type: none">– Capacité de 36 W 6 VCC– Plus de 4 heures d'autonomie– 2 phares DEL blanc de 2 W ultra brillante |
| SLA12-2L | <ul style="list-style-type: none">– Capacité de 72 W 12 VCC– Plus de 8 heures d'autonomie– 2 phares DEL blanc de 2.5 W ultra brillante |



envoi
rapide



luminaire
DEL



NMB
005



¹ Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 🕒¹

| Numéro de produit | Volts CC | Watts | Qté de phares | Phares | Lampes (W) | Source de lumière | Tension à l'entrée (VCA) | Couleur |
|-------------------|----------|-------|---------------|--------|------------|-------------------|--------------------------|---------|
| | (VCC) | (W) | | | | | | |
| SLA-2L | 6 | 36 | 2 | N | 2 | DEL | 120/347 | Blanc |
| SLA12-2L | 12 | 72 | 2 | N | 2.5 | DEL | 120/347 | Blanc |

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.


PUISSANCE DU MODÈLE

| Modèle | Volts (V) | Capacité de puissance (W) | | | |
|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|----------|
| | | 30 min. | 60 min. | 90 min. | 120 min. |
| SLA-2L | 6 | 36 | 12 | 12 | 9 |
| SLA12-2L | 12 | 72 | 36 | 24 | 18 |

GRILLE DE PROTECTION

| Numéro de produit | Dimensions (po) |
|-------------------|------------------|
| WGD590 | 15.25x14.25x6.75 |

DIMENSIONS



RÈGLES D'ESPACEMENT

| Hauteur de montage | Espace centre à centre (pi) | |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| | 2 W | 2.5 W |
| 8 pi | 26 | 41 |
| 10 pi | 24 | 37 |
| 15 pi | 17 | 38 |
| 20 pi | 10 | 21 |

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.