

Fiche technique individuelle

SLA-1L / SLA-2L / SLA-3L / SLA12-2L

UNITÉ À BATTERIE EN ACIER « EASY OUT »

La série commerciale d'unités à batterie SLA-1L, SLA-2L, SLA-3L et SLA12-2L est conçue pour fournir un éclairage de secours efficace et fiable. L'utilisation d'un boîtier tout en acier robuste permet un design moderne et discret.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Entrée 120/347 V 60Hz CA, sélectionnable sur le chantier
- Haute efficacité, récupération rapide, système de charge très précis
- Capacité de wattage de 6 VCC 27 W et 36 W ou 12 VCC 72 W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection de basse tension à verrouillage de ligne
- Design et construction électroniques
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

• Mécanique

- Cordon d'alimentation 120 VCA inclus
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement
- Revêtement standard de poudre blanche
- Les phares de montage offrent un petit format PAR18
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée¹

• Conformités

- CSA Certified to C22.2 #141-15



SURVOL

SLA-1L	– Capacité de 27 W 6 VCC – Plus de 3 heures d'autonomie – 2 phares DEL blanc de 2 W ultra brillante
SLA-2L	– Capacité de 36 W 6 VCC – Plus de 4 heures d'autonomie – 2 phares DEL blanc de 2 W ultra brillante
SLA-3L	– Capacité de 36 W 6 VCC – Plus de 4 heures d'autonomie – 2 phares DEL blanc de 3 W ultra brillante
SLA12-2L	– Capacité de 72 W 12 VCC – Plus de 8 heures d'autonomie – 2 phares DEL blanc de 2.5 W ultra brillante



envoi
rapide



luminaire
DEL



NMB
005



¹ Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ⌚¹

Numéro de produit	Volts CC (VCC)	Watts (W)	Qté de phares	Phares	Lampes (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
SLA-1L	6	27	2	N	2	DEL	120/347	Blanc
SLA-2L	6	36	2	N	2	DEL	120/347	Blanc
SLA-3L	6	36	2	N	3	DEL	120/347	Blanc
SLA12-2L	12	72	2	N	2.5	DEL	120/347	Blanc

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.


PUISSANCE DU MODÈLE

Modèle	Volts (V)	Capacité de puissance (W)			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
SLA-1L	6	27	14	9	7
SLA-2L	6	36	18	12	9
SLA-3L	6	36	18	12	9
SLA12-2L	12	72	36	24	18

GRILLE DE PROTECTION

Numéro de produit	Dimensions (po)
WGD590	15.25 x 14.25 x 6.75

DIMENSIONS



RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)		
	2 W	2.5 W	3 W
8 pi	26	41	78
10 pi	24	37	75
15 pi	17	38	66
20 pi	10	21	53

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.