

### EXIT EN PLASTIQUE

Enregistrée NRCan C860

Entrée DEL 120/347V c.a.



#### Homologations:

Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

Energy Verified  
Energie Vérifiée

#### DESCRIPTION

La série d'enseignes commerciales en plastique SLEXP est faite de thermo-plastique durable, léger et résistant aux impacts. Les enseignes et le plafonnier s'enclenchent ensemble pour accélérer l'installation. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et alimentation propre interne.

#### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2,7W pour face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit:  
**6V c.c.** = 0,9W **12V c.c.** = 1,0W **24V c.c.** = 1,4W

#### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2,7W pour face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

Projet: \_\_\_\_\_

Contracteur: \_\_\_\_\_




envoi  
rapide

#### MÉCANIQUE

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés et résistant aux impacts construction
- Plaques avant, arrière et universelles enclenchables et plafonnier universel pour installation rapide et simple
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Le fini standard est blanc

#### DIMENSIONS



#### GUIDE DE COMMANDE

SLEXP	0	0	WH	—	/
Série	Certification	Qté de faces	Couleur	Tension c.c.	Options†
SLEXP	0 - Certifié C860	0 - Faces universelles	WH - Blanc	<b>NDC</b> - Tension c.a. seulement <b>UDC</b> - Tension de secours universel c. c. sélection de 6, 12 ou 24V <b>IB</b> - Alimentation propre 90 minutes	<b>WG*, PG</b>

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

\* Spécifier le montage.

**ENVOI RAPIDE:** Tous les produits envoi rapide ne figurent pas sur le guide de produits. Pour voir nos produits qualifiés envoi rapide, veuillez consulter la liste à : [stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide](http://stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide). La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.