

# SPEXS-2L/SPEXS12-2L

## COMBINÉ EN ACIER EXIT « EASY OUT »

### SPEXS-2L

Capacité de 36W 6V c.c. (Plus de 4 heures d'autonomie)  
2 phares DEL blanc de 2W ultra brillante

### SPEXS12-2L

Capacité de 72W 12V c.c. (Plus de 8 heures d'autonomie)  
2 phares DEL blanc de 2.5W ultra brillante



#### Homologations :

Certification CSA C22.2 #141.15

Energy Verified  
Energie Vérifiée



envoi  
rapide



### DESCRIPTION

Les enseignes commerciales en acier SPEXS-2L/SPEXS12-2L offrent un profil mince qui élimine les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible en version 6V c.c. 36W. ou 12V c.c. 72W avec une durée autonome de plus de 4 heures pour la version 6V c.c. 36W et 8 heures pour la version 12V c.c. 72W.


### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120/347V 60Hz c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W pour la portion Exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit :  
6V c.c. = 0,9W ; 12V c.c. = 1,8W
- Capacité de wattage de 6V c.c. 36W ou 12V c.c. 72W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques
- Protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien


### MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Le montage des phares à l'avant est standard
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard
- Les petits phares PAR18 en thermoplastique résistant aux impacts sont standards
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée\*

### DIMENSIONS



Type N - PAR18  
Thermoplastique



### GUIDE DE COMMANDE

Séries
<b>SPEXS-2L</b>
<b>SPEXS12-2L</b>

### PUISSANCE DU MODÈLE

Modèle	Tension	Wattage capacités			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
<b>SPEXS-2L</b>	6V	36	18	12	9
<b>SPEXS12-2L</b>	12V	72	36	24	18

**ENVOI RAPIDE :** Tous les produits envoi rapide ne figurent pas sur le guide de produits. Pour voir nos produits qualifiés envoi rapide, veuillez consulter la liste à : [stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide](http://stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide). La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

\* Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site internet.