

SKYE

4 et 6 po, 810-1520 Lumens, 12-16 W, Sélection Chromatique
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Fourni avec garniture aimantée interchangeable blanche.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 12 watts (4 po) ou de 16 watts (6 po) qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1520 lumens avec IRC typique de 90. Offert avec commutateur TK à 5 niveaux face vers l'avant (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez www.liteline.com/SlimLED.

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 75° (4 po) ou 80° (6 po).

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 300 mA (4 po) et 370 mA (6 po) avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les pléniums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)

Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Convient aux lieux l'extérieur.
- Convient aux lieux de plafond isolés.

SPÉCIFICATION


Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Extérieur / Plafond isolé
Angle de faisceau	4 po : 75° 6 po : 80°
KT	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Couleur	WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte / TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	4 po : Ø 4¼" (108mm) 6 po : Ø 6¼" (159mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1520
Lumens par Watt	Jusqu'à 96
Température de fonctionnement min.	-40°C (-40°F)
Facteur puissance	0.9
Durée utile	70% @ 50,000 h
Title 24	JA8 (jusqu'à 4000 K)
Garantie	À vie
Intensité	12 W / 16 W

TK	Lumens	
	SLMB4	SLMB6
2700 K	810	1360
3000 K	860	1400
3500 K	890	1500
4000 K	900	1520
5000 K	890	1500



Description

SKYE est d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée, avec des garnitures de couleur interchangeable et une commutateur TK. Convient pour les lieux mouillés.




Taille	D.E.	D.I.	H
SLMB4	4 3/16 po (121 mm)	2 3/16 po (60 mm)	2 5/16 po (59 mm)
SLMB6	6 3/16 po (173 mm)	4 3/16 po (106 mm)	3 1/2 po (78 mm)

CCT5



Guide de commande



Notes :

¹ 4 po uniquement. ² 6 po uniquement. Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Accessoires



SLMB4-12W-RT-BK

Garniture amiantée ronde noire pour luminaires SKYE 4 po.



SLMB4-12W-RT-BN

Garniture amiantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 4 po.



SLMB4-12W-RT-OB

Garniture amiantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 4 po.



P-4020

Plaque de prémontage ronde 4 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 4 po.



SLM4P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, noir.



SLM4P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, nickel brossé.



SLM4P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, blanc.



SLMB6-16W-RT-BK

Garniture amiantée ronde noire pour luminaires SKYE 6 po.



SLMB6-16W-RT-BN

Garniture amiantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 6 po.



SLMB6-16W-RT-OB

Garniture amiantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 6 po.



P-6020

Plaque de prémontage ronde 6 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 6 po.



SLM6P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SKYE 6 po, métallique, noir.



SLM6P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SKYE 6 po, métallique, nickel brossé.



SLM6P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SKYE 6 po, métallique, blanc.



SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SKYE.



P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Comprend barres de suspension, supports et vis.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.