



*Pour un chauffage éclair,  
optez pour le Pulsair*

## Caractéristiques



### COULEURS :

- standards : blanc, amande, argent

### FINITION :

peinture en poudre d'époxy-polyester

### FABRICATION :

- boîtier d'acier de calibre 20
- grille frontale de calibre 18
- ventilateur très silencieux - 40 pcm (modèles de 500 à 1000 W) - 75 pcm (modèles de 1250 à 2000 W)
- protection thermique à réenclenchement automatique

### PUISSANCE ET TENSION :

voir le tableau de sélection

Cet aéroconvecteur se démarque de ses concurrents par sa faible sonorité, la grande qualité de sa grille et de ses composantes, son petit format et ses nombreuses possibilités d'installation. Le RWF peut être installé dans des endroits n'ayant que 2 3/8 po de profondeur, ce qui en fait l'appareil de chauffage le plus mince sur le marché. Offrant deux niveaux de ventilation (40 ou 75 pcm) selon les différents modèles, il est assez puissant pour chauffer très rapidement de petites pièces telles que des salles de bains, des cuisines et des vestibules. Son ventilateur très efficace crée un mouvement d'air constant, assurant ainsi votre plus grand confort. Il fait également un travail remarquable dans les espaces commerciaux puisqu'il peut être raccordé à une source d'alimentation allant jusqu'à 347 V.

- LE PLUS SILENCIEUX DE SA CATÉGORIE**  
ventilateur puissant, mais de faible sonorité
- INSTALLATION MURALE**  
s'encastre facilement dans des montants de 2 x 3 po
- NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION**  
encastrée ou en surface, horizontale ou verticale
- GRILLE RÉSISTANTE**  
la plus solide sur le marché
- MODÈLE DE 347 V DISPONIBLE**  
excellent choix pour des petits vestibules ou autres espaces commerciaux

### ÉLÉMENT :

alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

### CONTRÔLE :

- thermostat intégré (en option)
- thermostat mural (non compris)

### INSTALLATION :

- murale
- encastrée (le mur doit avoir une profondeur minimale de 2 3/8 po)
- en surface à l'aide d'un boîtier de surface (en option)
- quatre positions d'installation (voir la section installation)

### GARANTIE :

10 ans pour l'élément et 1 an pour toutes les autres composantes

## Tableau de sélection

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	POIDS	
code		code		code		watts	volts	pcm	kg	lb
RWF0501		---	---	---		500	120	40	2,7	6
RWF0508		---	---	---		500	208	40	2,7	6
RWF0502		---	---	---		500	240	40	2,7	6
RWF0507		---	---	---		500	277	40	2,7	6
---		RWF0503T		RWF0503C24		500	347	40	2,7	6
RWF0751		---	---	---		750	120	40	2,7	6
RWF0758		---	---	---		750	208	40	2,7	6
RWF0752		---	---	---		750	240	40	2,7	6
RWF0757		---	---	---		750	277	40	2,7	6
---		RWF0753T		RWF0753C24		750	347	40	2,7	6
RWF1001		---	---	---		1000	120	40	2,7	6
RWF1008		---	---	---		1000	208	40	2,7	6
RWF1002		---	---	---		1000	240	40	2,7	6
RWF1007		---	---	---		1000	277	40	2,7	6
---		RWF1003T		RWF1003C24		1000	347	40	2,7	6
RWF1251		---	---	---		1250	120	75	2,7	6
RWF1258		---	---	---		1250	208	75	2,7	6
RWF1252		---	---	---		1250	240	75	2,7	6
RWF1257		---	---	---		1250	277	75	2,7	6
---		RWF1253T		RWF1253C24		1250	347	75	2,7	6
RWF1501		---	---	---		1500	120	75	2,7	6
RWF1508		---	---	---		1500	208	75	2,7	6
RWF1502		---	---	---		1500	240	75	2,7	6
RWF1507		---	---	---		1500	277	75	2,7	6
---		RWF1503T		RWF1503C24		1500	347	75	2,7	6
---		---	---	---		2000	120	75	2,7	6
RWF2002		---	---	---		2000	240	75	2,7	6
RWF2008		---	---	---		2000	208	75	2,7	6
RWF2007		---	---	---		2000	277	75	2,7	6
---		RWF2003T		RWF2003C24		2000	347	75	2,7	6

Ajouter W pour blanc, A pour amande

## Accessoires

CODE	DESCRIPTION
RWFT1W	thermostat intégré unipolaire (modèle blanc) 120-347 V
RWFT1A*	thermostat intégré unipolaire (modèle amande ou argent) 120-347 V
RWFT2*	thermostat intégré bipolaire
RWFSAW	boîtier de surface (blanc)
RWFSAA	boîtier de surface (amande)
RWFSA S	boîtier de surface (argent)

\* fourni avec un bouton amande (pour la grille de couleur amande), et un bouton noir (pour la grille de couleur argent)

\* fourni avec un bouton blanc (pour la grille de couleur blanche), un bouton amande (pour la grille de couleur amande) et un bouton noir (pour la grille de couleur argent)

