



Casque de chantier blanc ventilé à rebord intégral avec lampe frontale



Les casques de chantier de Klein Tools sont conçus et fabriqués pour offrir une sécurité, un confort et un ajustement optimaux. Leurs caractéristiques uniques permettent à l'utilisateur de travailler confortablement dans un grand éventail d'applications et d'environnements exigeants. Les fixations pour accessoires en instance de brevet, à l'avant et à l'arrière, assurent une fixation sûre pour les lampes frontales de Klein, sans nécessiter de sangles.

Spécifications

Style de casque:	Rebord intégral	Type:	Type 1
Application:	Classe C	Caractéristiques spéciales:	Fentes d'aération réglables
Standard:	ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15 et EN 397:2012+A1:2012 pour la résistance à la déformation latérale	Ventilation:	Oui
Suspension:	4 facettes	Ajustement de la suspension:	Clé à cliquet avec pivot
Doublure de casque:	Bandeau antisudation rembourré, résistant aux odeurs et lavable à la machine	Fentes pour accessoire:	Avant, arrière et les deux côtés
Matériel de l'écran facial:	Plastique ABS et plastique polycarbonate	Couleur du casque:	Blanc
Taille de casque:	6,5 à 8	Type d'ampoule:	DEL
Lumens:	Mode élevé : 150 lumens; mode faible : 50 lumens	Durée de vie de la batterie:	Jusqu'à 10 heures
Batteries:	3 piles AAA	Matériau:	Plastique ABS et plastique polycarbonate
Longueur totale:	31,8 cm (12,5 po)	Hauteur totale:	16,5 cm (6,5 po)
Largeur totale:	27,2 cm (10,7 po)	Compris:	Casque de chantier, lampe frontale, piles, guide de l'utilisateur et autocollants réfléchissants
Poids:	0,6 kg (1,3 lb)		