

SKYE

4 po, 705-1165 Lumens, 9-16 W, Sélection Chromatique
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Fourni avec garniture aimantée interchangeable blanche.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 9 ou 12 ou 16 watts qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1165 lumens avec IRC typique de 90. Offert avec commutateur TK à 5 niveaux face vers l'avant (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez www.liteline.com/SKYEdimmers.

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 75°.

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 210 mA ou 300 mA ou 370 mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les plénums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)

Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Convient aux lieux l'extérieur.
- Convient aux lieux de plafond isolés.

SPÉCIFICATION

Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Extérieur / Plafond isolé
Angle de faisceau	75°
KT	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Garniture métallique standard	BK / BN / OB / WH
Garnitures Select	Voir page 2
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte / TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	Ø 4 1/4" (108mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1165
Lumens par Watt	Jusqu'à 85
Température de fonctionnement min.	-40°C (-40°F)
Facteur puissance	0.95
Durée utile	70% @ 50,000 h
Title 24	JA8 (jusqu'à 4000 K)
Garantie	À vie
Intensité	9 W / 12 W / 16 W


TK	Lumens		
	9 W	12 W	16 W
2700 K	705	845	1000
3000 K	740	890	1095
3500 K	760	935	1165
4000 K	765	950	1165
5000 K	745	940	1105



Description

SKYE est d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle et commerciale, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée, avec des garnitures de couleur interchangeables et un commutateur TK. Convient pour les lieux mouillés.

Les garnitures à front mort SKYE Select offrent professionnelle une finition 2 tons garniture et déflecteur.



Guide de commande

Forme	Intensité	W-CCT-	Choix de transformateur	Finition garniture	Finition déflecteur
SLMB4					
Laisser vide pour Ronde	9 : 9 watt 12 : 12 watt 16 : 16 watt		Laisser en blanc pour transfo standard 120 V E : EcoSystem Lutron Hi-Lume 1% avec mise en circuit douce et réduction au noir C : 120~347 V, 0-10 V EM : Alimentation de secours, 120~277 V, 0-10 V	BK : Noir BN : Nickel Brossé OB : Bronze Huilé WH : Blanc	Laisser vide (correspondra à la garniture)



SKYSELECT Front mort

Laisser vide pour Ronde
S : Carré

Sélectionnez ci-dessus

Sélectionnez ci-dessus

BK : Noir
WH : Blanc

BK : Or
BK : Noir²
SP : Spéculaire
SS : Semi-spéculaire
WH : Blanc¹



Notes :

- ¹ Non disponible avec la Finition garniture BK.
 - ² Non disponible avec la Finition garniture WH.
 - ³ Non disponible pour SLMB4S-12W-CCT-BKBK.
 - ⁴ Non disponible pour modèles SKYE SELECT.
- * Le délai QuickShip va pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.
Accessoires vendus séparément. Autres options – consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Accessoires



SLMB4-12W-RT-BK

Garniture amiantée ronde noire pour luminaires SKYE 4 po.



SLMB4-12W-RT-BN

Garniture amiantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 4 po.



SLMB4-12W-RT-OB

Garniture amiantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 4 po.



P-4020

Plaque de prémontage ronde 4 1/4 po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 4 po.



SLM4P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, noir.



SLM4P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, nickel brossé.



SLM4P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, blanc.

SKYESELECT



SLMB4-12W-RT-BKBG

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur doré.



SLMB4-12W-RT-BKBK

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur noir.



SLMB4-12W-RT-BKSP

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur spéculaire.



SLMB4-12W-RT-BKSS

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur semi-spéculaire.



SLMB4-12W-RT-WHBG

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur doré.



SLMB4-12W-RT-WHSP

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur spéculaire.



SLMB4-12W-RT-WHSS

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur semi-spéculaire.



SLMB4-12W-RT-WHWH

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur blanc.



SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SKYE.



P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Comprend barres de suspension, supports et vis.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.