


## Série Alter

Ce panneau de conversion en aluminium à DEL offre la solution la plus simple et pratique pour moderniser votre éclairage encastré. Pour plus de style et de commodité, la garniture extérieure amovible se fixe facilement grâce à des attaches magnétiques, créant ainsi une apparence uniforme. Il peut être aisément installé dans des boîtiers existants de 4 pouces ou des boîtes de jonction octogonales standard.



\*Modèle RTJB4-CC uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>RTJB4-3K</b>	4"	9 W	550 lm	90	3000 K	120 V
<b>RTJB4-CC</b>	4"	9 W	565 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

### Caractéristiques

Convient aux boîtes de jonction octogonales

Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K (modèle RTJB4-CC uniquement)

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Finition magnétique

Convient aux endroits mouillés

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Température idéale d'opération :  
-20° à 40°C

Garantie de 5 ans

### Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

### Accessoires

#### RTJB4-ACC

Ensemble de montage pour boîtiers encastrés de 4 po pour RTJB4-XX - clips et douille E26




#### RTJB4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

### Note

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

### RTJB4-XX



### RTJB4-XX + ACC-RTJB4

