



Tourne-écrou aimanté et creux 9-en-1 à embouts multiples SAE



Le tourne-écrou aimanté et creux 9-en-1 à embouts multiples de Klein comprend des tourne-écrous complètement creux pour visser des écrous sur des tiges filetées sans atteindre le fond des tourne-écrous trop rapidement. Neuf tailles SAE sont comprises dans un seul outil et dotées d'extrémités chromocodées facilitant l'identification de la taille nécessaire pour le travail. Toutes les tailles permettent un vissage facile à une seule main. Augmentez votre productivité et réduisez votre charge de travail avec ce tourne-écrou à embouts multiples.

Spécifications

Application:	Serrage; desserrage	Caractéristiques spéciales:	Utilisation possible d'une clé pour plus de couple; complètement creux
Formats de tourne-écrous:	1/4 po, 3/16 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 9/16 po, 1/2 po et 3/4 po	Étalon de mesure:	SAE
Inclusions:	Tourne-écrou magnétique avec 9 formats	Aimanté:	Oui
Matériau:	Acier allié	Produit isolé:	Non
Type de manche/poignée:	Cushion-Grip™	Matériau du manche/des poignées:	CA/TPR
Couleur du manche/des poignées:	Noir/jaune	Longueur de manche/poignée:	12 cm (4,73 po)
Diamètre de manche/poignée:	3,6 cm (1,42 po)	Code de couleurs:	Diverses
Longueur totale:	23 cm (9 po)	Hauteur totale:	3,6 cm (1,42 po)
Largeur totale:	3,6 cm (1,42 po)	Nombre de pièces:	5
Type:	Tourne-écrou	Poids:	0,3 kg (12 oz)