

SHC

CONVECTEUR



LE CHAUFFAGE EFFICACE

Notre convecteur SHC est doté de côtés arrondis et de lignes épurées qui sauront assurément vous plaire. Il est offert avec un thermostat électronique intégré ultraprécis ou sans thermostat, vous donnant ainsi la possibilité de l'utiliser de la manière que vous voulez. Cet appareil au look moderne est offert en deux couleurs standards et en plusieurs voltages afin de convenir tant aux applications commerciales que résidentielles. Un vrai petit bijou !

■ CONVIENT À TOUS LES BUDGETS

■ TOTALEMENT SILENCIEUX

■ THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (OPTIONNEL) AVEC ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

■ S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V, 347 V ET 600 V



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ EN OPTION
POUR LES MODÈLES DE 120 V À 240 V



ÉGALEMENT OFFERT

**BRANCHEMENT DIRECT
ET RAPIDE DANS UNE PRISE
DE COURANT DE 120 V**

IDÉAL POUR :

cuisine, salon, chambre à coucher, bureau, sous-sol,
commerce

COULEURS

- **standard** : blanc
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à stelpro.com/fr/orora/

FINITION

peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 22 et devant en acier de calibre 20
- hauteur du boîtier favorisant l'effet cheminée
- l'air entre sous l'appareil et en sort par la partie avant
- câble de 6 pi (2 m) de calibre 16 avec fiche 120 V à trois broches avec mise à la terre (modèle SHC1501P)

ÉLÉMENTS

- deux éléments tubulaires en acier inoxydable isolés par des manchons en nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage

CONTRÔLE

- thermostat électronique requis : thermostat électronique à écran numérique intégré (en option) ou thermostat électronique mural (non compris)

INSTALLATION

- en surface
- au mur à 4 po minimum du plancher
- support mural dissimulé (compris)
- serre-câbles arrières (compris)

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les composants électroniques

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOSTAT INTÉGRÉ	SANS THERMOSTAT	PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
CODE	CODE	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB
SHC0501W	SHC0501WCW	500	120	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
SHC0508W	SHC0508WCW	500	208	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
SHC0502W	SHC0502WCW	500/375	240/208	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
---	SHC0503WCW	500	347	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
SHC1001W	SHC1001WCW	1000	120	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
SHC1008W	SHC1008WCW	1000	208	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
SHC1002W	SHC1002WCW	1000/750	240/208	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
---	SHC1003WCW	1000	347	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
---	SHC1006WCW	1000	600	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
SHC1501W	SHC1501WCW	1500	120	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
SHC1508W	SHC1508WCW	1500	208	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
SHC1502W	SHC1502WCW	1500/1125	240/208	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
---	SHC1503WCW	1500	347	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
---	SHC1506WCW	1500	600	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
SHC2008W	SHC2008WCW	2000	208	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
SHC2002W	SHC2002WCW	2000/1500	240/208	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
---	SHC2003WCW	2000	347	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
---	SHC2006WCW	2000	600	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
MODÈLE À BRANCHEMENT 120 V (PRISE DE COURANT RÉSIDENTIELLE)									
SHC1501PW*	---	1500	120	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.

Les thermostats mécaniques muraux ne sont pas compatibles avec le modèle sans thermostat (WC) – thermostat électronique requis. Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

* Offert en blanc seulement

--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION
SHCRE153	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120 V-347 V]
SHCRE156	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]
SHCRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off).

* Le transformateur fournit 27,5 Vca au thermostat lorsque le triac est utilisé à 347 Vca. Voici la tension fournie par le transformateur lorsque le triac est utilisé à d'autres tensions :

TENSION TRIAC			
347 Vca	277 Vca	240 Vca	208 Vca
27,5 V	21,2 V	19,0 V	16,5 V

DESSINS TECHNIQUES

