

COLORKIT-PLUS

Everything you need to strip and crimp connections for #8 to #2 AWG.



COLORKIT-PLUS comprend:

Connecteurs et gaines thermorétractables inclus

N° de Cat.	Description	Code de couleur	Nombre de sertissages	Dim. du boulon	Qté	Calibre (AWG)
54130	Cosse à un trou — fût standard	Rouge ■	2	¼	25	#8 Cu
54132	Cosse à un trou — fût standard	Rouge ■	2	⅜	25	#8 Cu
54105	Cosse à un trou — fût standard	Bleu ■	2	¼	25	#6 Cu
54136	Cosse à un trou — fût standard	Bleu ■	2	⅜	25	#6 Cu
54106	Cosse à un trou — fût standard	Gris ■	2	¼	10	#4 Cu
54140	Cosse à un trou — fût standard	Gris ■	2	⅜	10	#4 Cu
54143-TB	Cosse à un trou — fût standard	Brun ■	2	⅜	5	#2 Cu
54705	Raccord en « C » (C-Tap)	Rouge ■	2	—	25	Principal 14–12 / Dérivation 16–14
54710	Raccord en « C » (C-Tap)	Bleu ■	2	—	20	Principal 10–8 / Dérivation 10–12
54715	Raccord en « C » (C-Tap)	Gris ■	2	—	20	Principal 6–8 / Dérivation 8–12
54720	Raccord en « C » (C-Tap)	Brun ■	4	—	10	Principal 8–4 / Dérivation 8–12
54725	Raccord en « C » (C-Tap)	Vert ■	4	—	10	Principal 5–3 / Dérivation 6–12
54804	Raccord de jonction bidirectionnel — fût long	Rouge ■	4	—	25	#8 Cu
54805	Raccord de jonction bidirectionnel — fût long	Bleu ■	4	—	25	#6 Cu
54806	Raccord de jonction bidirectionnel — fût long	Gris ■	4	—	10	#4 Cu
54807	Raccord de jonction bidirectionnel — fût long	Brun ■	4	—	5	#2 Cu
HS12-6	Gaine thermorétractable noire à paroi épaisse (Série 3)	—	—	—	20	#12–#6

Note : Le produit doit être installé conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux en vigueur.

Outils inclus

N° de Cat.	Description
TBM45S	Outil de compression Comfort Crimp ^{MD}
TBM1-WS	Pince à dénuder