



# Lampe JC à culot unique


Ces lampes offrent une lumière blanche éclatante et une longue durée de vie fiable.

## Caractéristiques

- Lumière blanche éclatante
- Constance des couleurs et de la luminosité

## Applications

- Comptoirs-vitrines
- Musées
- Restaurants
- Bars-salons
- Magasins de détails
- Magasins d'ameublement



Code de commande	Description	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Temp. de couleur (K)	Lumens Initiaux (lm)	Vie moyenne (h)	LHTM** (po) (mm)	Qté boîte
------------------	-------------	---------------	-------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------	------------------	-----------

## JC à 2 broches - culot G4

30275	10QT3/G4/6V EYE	10	G4	6	2 850	120	2 000	1.30 33	20
30276	20QT3/G4/6V EYE	20	G4	6	2 850	300	2 000	1.30 33	20

## JC à 2 broches - culot G1/G6.35

30264	30QT3/G6.35/12V EYE	30	G6.35	12	2 900	470	2 000	1.73 44	20
15544	150QT4/G6.35/24V/2000HR EYE	150	G6.35	24	3 000	3 000	2 000	1.97 50	20
15607	100QT3/G6.35/24V EYE	100	G6.35	24	2 900	1 800	2 000	1.73 44	20
15605	JCD150WL/G1 EYE	150	G1	120	3 100	3 300	300	1.97 50	20
15608	JCD250WL/G1 EYE	250	G1	120	3 100	5 750	300	1.97 50	20
15534	JC24V250W20H/G1 EYE	250	G1	24	3 000	4 400	2 000	1.73 44	20

## JC à 2 broches - culot G2/GY6.35

30266	35QT3/GY6.35/12V EYE	35	GY6.35	12	2 900	560	2 000	1.73 44	20
30269	50QT3/GY6.35/12V EYE	50	GY6.35	12	3 000	950	2 000	1.73 44	20
30271	75QT3/GY6.35/12V EYE	75	GY6.35	12	3 000	1 420	2 000	1.73 44	20
30274	JC24V300W/G2 EYE	300	G2	24	3 400	9 900	50	2.17 55	20

\*\* Les conversions peuvent varier légèrement