DEL

FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES
LAMPES DE CONVERSION DEL

FlexLED

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande :	61484
Description :	LED/PAR20HO/8W/ NFL/30K/50M/25/D/
CUP :	69549614840
Quantité par caisse :	24



lHTM = 3 11/32 po (85 mm)
Dia. = 9/16 po (65 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

Lumens initiaux (lm)* :	385
Lumens initiaux par watt (lm/W) :	53
Puissance (W) :	8
Tension (VAC) :	120
Température de couleur (K)** :	3 000
IRC:	87
Vie moyenne (heures) :	50 000
CBCP (cd):	1 493
Facteur de puissance :	≥ 0.9
Température de fonctionnement :	-20°C/-4°F à 40°C/104°F
Variance de gradation :	10%-100%
Environnement:	Emplacement humide

* Lumens typiques +/- 5%
** Température de couleur typique +/- 5%

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

GRADATEURS LUTRON : Adriani AY600; **Commercial Systems** QSG-6P, LP-RPM-4A-12; **Diva** DV-600, DVCL-153P; **Homeworks** HW-RPM-4A-120, HxD-6ND; **Interfaces** PHPM-WBX; **Radio Ra** RRD-10ND; **Stanza** SZ-6ND; **Lutron** SZ-6ND, HxD-6ND, S-600PRWH, DV-600PR-WH, TG-600PR-WH, AY600P, Q600P, GL600, CN-600PHW, DV-603PG, S-600, S-600P, LG-600P, D-600PH, TT-300NLH, TG-603PG, DV-600PR-WH

AUTRES GRADATEURS : Ace 34050, 3027596 **Leviton** 6633-PL, 6684, 6631, IPI06-1LX **Legrand** DrRD4W

DIFFUSION DU FAISCEAU



MISES EN GARDE

- Fermez l'interrupteur avant l'inspection, l'installation ou le retrait du dispositif de la prise de courant.
- Risque de choc électrique – N'utilisez pas si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Pour utilisation dans des appareils complètement encastrés.
- Convient aux emplacements humides lorsqu'on l'utilise dans un appareil extérieur.
- N'ouvrez pas – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Le poids supplémentaire de l'appareil peut causer de l'instabilité dans certains luminaires. Utiliser seulement avec des lampes de table qui sont munies d'un abat-jour. Utiliser seulement avec des lampes de table où la hauteur de la lampe ne dépasse pas 3 fois le diamètre de la base.
- N'utilisez que sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Garantie limitée de cinq ans.
- Pour obtenir des informations sur les gradateurs et les garanties visitez www.standardpro.com.
- NOTES: Ce dispositif est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis ; des tests ont démontrés qu'il est conforme aux limites de la FCC pour un dispositif numérique de classe B. Ce produit peut causer des interférences avec d'autres dispositifs. En cas d'interférence, déplacer le produit. Tout changement ou modification non expressément autorisé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. Ce dispositif DEFR est conforme à la norme canadienne NMB-003. Les lampes DEL doivent être entreposées, installées, et utilisées sous des conditions environnementales appropriées. Conformément au, mais non limité au, plus récent Code nationale d'électricité et aux spécifications cETLus, CSA et ANSI.

STANDARD MD
MAÎTRE EN ÉCLAIRAGE

www.standardpro.com