## Caractéristiques

- Longue durée de vie
- Utilisent moins d'énergie
- Plus brillantes que les lampes conventionnelles
- Disponibles dans une grande variété de formes, couleurs, grandeurs et puissances.

## Applications

- Résidences
- Éclairage sur rail
- Éclairage mural
- Magasins de détail
- Bijouteries

PAR20

LHTM = 3 7/32 po (82 mm)
Dia. = 2 1/2 po (64 mm)

PAR30

LHTM = 3 21/32 po (93 mm)
Dia. = 3 3/4 po (95 mm)

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Faisceau (°) | Vie moyenne (h) | Lumens moyens (lm) | Qté boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55564 | H50PAR20/NFL/2.5M/120V/ELUME | 50 | E26 | 120 | Claire | 30 | 2 500 | 550 | 120 |
| 57655 | H50PAR30/FL/5M/130V/ELUME | 50 | E26 | 130 | Claire | 35 | 5 000 | 495 | 15 |

Les lampes Satin E-Lume procurent un éclairage confortable tout en adoucissant les lignes sombres et les ombres. Elles fournissent une douce lumière agréable. Idéales pour les applications résidentielles, commerciales et de détail qui nécessitent un éclairage doux et uniforme.

## Caractéristiques

- Éclairage uniforme et sans éblouissement
- Atténue les lignes sombres et les ombres
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

## Applications

- Résidentiel
- Détail
- Commercial
- Lumière d'ambiance

PAR20

LHTM = 3 7/32 po (82 mm)
Dia. = 2 1/2 po (64 mm)

PAR30

LHTM = 3 21/32 po (93 mm)
Dia. = 3 3/4 po (95 mm)

PAR30LN

LHTM = 4 13/16 po (122 mm)
Dia. = 3 3/4 po (95 mm)

PAR38

LHTM = 5 5/16 po (135 mm)
Dia. = 4 3/4 po (121 mm)

| Code de commande | Description | Watts (W) | Culot | Volts (V) | Finition | Vie moyenne (h) | Lumens moyens (lm) | Qté boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] 59753 | H50PAR20/NFL/5M/130V/ELUME SAT | 50 | E26 | 130 | Givrée | 5 000 | 375 | 15 |
| [1] 59751 | H50PAR20/NFL/2.5M/120V/ELUME SAT | 50 | E26 | 120 | Givrée | 2 500 | 500 | 15 |
| [1] 59754 | H75PAR30/FL/5M/130V/ELUME SAT | 75 | E26 | 130 | Givrée | 5 000 | 745 | 15 |
| [1] 59755 | H75PAR30/LN/FL/5M/130V/ELUME SAT | 75 | E26 | 130 | Givrée | 5 000 | 745 | 15 |
| [1] 59750 | H90PAR38/FL/MS/5M/130V/ELUME SAT | 90 | E26SKT | 130 | Givrée | 5 000 | 1 140 | 15 |
| [1] 59756 | H90PAR38/FL/MS/2.5M/120V/ELUME SAT | 90 | E26SKT | 120 | Givrée | 2 500 | 855 | 15 |

[1] *Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.*