Terminal Blocks - SAK Series

SAK Series - Feed Through Terminal Blocks



SAK 4/EN

Ratings/Width	Wire Range	**Part Number**	Description
600V/25A/6mm	26-10 AWG	**0380420000**	SAK 2.5/35 KRG
600V/25A/6mm	26-10 AWG	**0279620000**	SAK 2.5 KRG
600V/25A/6mm	26-10 AWG	**0380460000**	SAK 2.5/35 PA
600V/25A/6mm	26-10 AWG	**0279660000**	SAK 2.5 PA
600V/25A/6mm	26-10 AWG	**0218660000**	SAK 2.5/EN
600V/36A/6.5mm	26-10 AWG	**0443620000**	SAK 4/35 KRG
600V/36A/6.5mm	26-10 AWG	**0128320000**	SAK 4 KRG
600V/36A/6.5mm	26-10 AWG	**0443660000**	SAK 4/35 PA
600V/36A/6.5mm	26-10 AWG	**1716240000**	SAK 4 PA
600V/36A/6.5mm	26-10 AWG	**0467460000**	SAK 4/EN
600V/47A/8mm	20-8 AWG	**0380520000**	SAK 6N/35 KRG
600V/47A/8mm	20-8 AWG	**0193220000**	SAK 6N KRG
600V/47A/8mm	20-8 AWG	**0380560000**	SAK 6/35 PA
600V/47A/8mm	20-8 AWG	**0193260000**	SAK 6N PA
600V/47A/8mm	26-8 AWG	**0212860000**	SAK 6 EN
600V/65A/10mm	14-6 AWG	**0443720000**	SAK 10/35 KRG
600V/65A/10mm	14-6 AWG	**0110020000**	SAK 10 KRG
600V/65A/10mm	14-6 AWG	**0443760000**	SAK 10/35 PA
600V/65A/10mm	14-6 AWG	**0110060000**	SAK 10 PA
600V/65A/10mm	16-16 AWG	**0337660000**	SAK 10 EN
600V/87A/12mm	10-4 AWG	**0380620000**	SAK 16/35 KRG
600V/87A/12mm	10-4 AWG	**0271020000**	SAK 16 KRG
600V/87A/12mm	10-4 AWG	**0380660000**	SAK 16/35 PA
600V/87A/12mm	10-4 AWG	**0271060000**	SAK 16 PA
600V/87A/12mm	10-4 AWG	**0339760000**	SAK 16 EN
600V/145A/18mm	6-2 AWG	**0608220000**	SAK 35N/35 KRG
600V/145A/18mm	6-2 AWG	**0303520000**	SAK 35 KRG
600V/120A/18mm	12-2 AWG	**0608260000**	SAK 35N/35 PA
600V/120A/18mm	12-2 AWG	**0550660000**	SAK 35N PA
600V/145A/18mm	6-2 AWG	**0339860000**	SAK 35 EN

Note: KRG: melamine, PA: polyamide, EN: combifoot