Thomas&Betts

ST200-475

T&B Industrial Fitting

Raccord en aluminium. Ce raccord a une grosseur de 2 po et les manchons conviennent aux câbles de diamètre extérieur sur gaine de 2.3 à 2.565 po

Général	
Type:	Série Star Teck (ST) - Raccords pour câbles teck et ACWU
Application:	Emplacements dangereux
Matériau:	Aluminium
T&B UPC:	78621071296
T&B Status:	M
Dimensions	
Calibres de câbles:	350/3
Diamètre de gorge (po):	2.057
Diamètre sur gaine (max.):	2.57
Diamètre sur gaine (min.):	2.30
Grosseur de manchon (po):	2
Dia. sur gaine Min. à Max. (po):	
Dimension A (po):	2.05
Dimension B (po):	3.64
Dimension C (po):	4.02