STANPRO

Projet : _____

Contracteur : _____

SLEXX/SLSRX

SLEXX

SLSRX

envoi rapide

ALUMINIUM EXTRUDÉ

Enregistré NRCan C860
Entrée DEL 120/347V c.a.

Homologations :
Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

Energy Verified
Énergie Vérifiée

DESCRIPTION

Les lignes épurés des enseignes commerciales en aluminium extrudé SLEXX/SLSRX procurent une apparence moderne. L'aluminium extrudé en fait une enseigne rigide, durable et légère. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
  EXIT : 6V c.c. = 1,0W **12V c.c.** = 1,4W **24V c.c.** = 3,5W
  SORTIE : 6V c.c. = 1,3W **12V c.c.** = 1,7W **24V c.c.** = 3,2W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 4W, face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard) 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Boîtier d'aluminium extrudé
- Plaques frontales et arrières coulissantes imperdables accélérant et simplifiant l'installation
- Chevrons/flèches directionnels à enclenchement
- Entrée défonçable à motif d'étoile universel estampé dans la plaque arrière pour installation avec un boîte de jonction
- Les modèles universels permettent l'installation au plafond ou à l'extrémité, trousse de pavillon pour installation sur le chantier avec une plaque en motif étoile
- Revêtement standard de poudre blanche, d'autres finis et couleurs sont disponibles

DIMENSIONS



GUIDE DE COMMANDE

	C			—		/	
Séries	Certification	Qté de faces	Couleur		Tension c.c.		Options†
SLEXX - (Exit) **SLSRX -**(Sortie)	**C** - Certifié C860	**1** - Face simple **2** - Face double	**WH** - Blanc **BK** - Noir **GY** - Gris **BA** - Aluminium brossé **SP** - Couleur sur demande (spécifier)		**NDC** - Pas de tension c.c. **UDC** - Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V **IB** - Alimentation propre pour 90 minutes **IB1** - Alimentation propre pour 120 minutes		**VS, WG*, LG, OP, K5**

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.
* Spécifier le montage.

ENVOI RAPIDE : Tous les produits envoi rapide ne figurent pas sur le guide de produits. Pour voir nos produits qualifiés envoi rapide, veuillez consulter la liste à : *stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide*. La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.739.9984, 1.866.280.2332 • 1.866.265.8801 • www.stanprols.com
STANPRO