



TuffGuard Coated T12

F96T12 CW ALTO HO-O TG

Lorsque vous choisissez les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips dotées de la technologie ALTO®, vous réduisez votre impact sur l'environnement et le revêtement permet de protéger vos clients, vos employés, ainsi que votre réputation. Les lampes fluorescentes TuffGuard™ de Philips satisfont les exigences de durabilité, car elles réduisent l'impact sur l'environnement en raison de leur faible concentration en mercure, de leur efficacité énergétique et de leur longue durée de vie. L'embout écologique breveté signifie que vous utilisez la technologie ALTO à faible concentration en mercure. Le revêtement épais de 16 mils des lampes fluorescentes TuffGuard™ forme un sceau protecteur sur toute la surface et est garanti pour toute la durée de vie nominale moyenne de la lampe dans certaines conditions particulières.

Données du produit

• General Characteristics

Culot	R17d [Recessed Double Contact Bay (RDC Bay-Fluorescent)]
Information culot	Green Base
Bulb	T12
Durée de vie cycles 3 h	12000 hr
Produit éconergétique	Not Applicable

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	33
Indice de rendu des couleurs	62 Ra8
Désignation de couleur	Cool White
Température de couleur	4100 K
Flux lumineux lampe	8800 Lm
Lumens de calcul	7650 Lm

• Caractéristiques électriques

Watts	110 W
-------	-------

• Caractéristiques environnementales

Teneur en mercure (Hg)	6.8 mg
------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur nominale (po)	96
------------------------	----

• Notes


Notes de bas de page Fluor/CFL	223 [Meets the National Energy Policy Act of 1992 exemption for outdoor or cold temperature applications only. (223)]
--------------------------------	---

• Données produit


Code commercial	163014
Code produit EOC	163014
Nom produit	F96T12 CW ALTO HO-O TG
Désignation	F96T12 CW ALTO HO-O TG
Pièces par pack	1
Config. Emballage	15
Packs par carton	15
Code barre produit	46677163013
Code barre carton regroup.	50046677163018
Code usine	927895203332
Poids net unitaire	0.001 kg

PHILIPS

Schéma dimensionnel



T12 Recessed Double Contact
F96T12 CW ALTO HO-O TG



T12 Recessed Double Contact
F96T12 CW ALTO HO-O TG



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2013, juillet 12
Les données sont sujettes à changement