



LUMINAIRES SLIMLED

ÉCLAIRAGE ACCENT DEL

Un design épuré fait que ces luminaires aux DEL sont uniques. Faites correspondre la couleur de la plaque décorative avec votre décor pour atteindre un résultat harmonieux.

PARTICULARITÉS

- Installation facile
- Profil très discret
- Idéal pour souligner les présentoirs

MODÈLES

4007FR	Rondelle de 2.5W
K4007FR	Trousse de 3 rondelles 2.5W incluant un transformateur enfichable
4008FR	Luminaire de 2.5W
K4008FR	Trousse de 3 luminaires 2.5W incluant un transformateur enfichable

SPÉCIFICATIONS

- Plus de 50 000 heures de vie utile
- Transformateur 12V CC requis
- Fil d'entrée de 12" (30 cm) avec raccord rapide
- Peut être installé avec la plupart des gradateurs électroniques 12V lorsqu'utilisé avec un transformateur DEL graduable de DALS
- Graduable avec le module graduable DALS 6 zones
- Harnais d'interconnexion 24" (61 cm) inclus
- Distribution large et uniforme
- Émission de chaleur négligeable
- Profil très discret
- Lentille givrée

INSTALLATION

- Montage uniquement en surface en dessous ou sur le dessus d'une armoire et dans tous les sens
- Idéal pour l'éclairage d'accentuation, à l'intérieur, en dessous ou sur le dessus des armoires, étagères ou présentoirs
- Son profil très discret en facilite la dissimulation, même dans les espaces restreints

MODULE DEL

2.5W, 3000°K, 108 Lumens

FINI

BK	Noir
WH	Blanc
CH	Chrome
SN	Nickel satiné

TRANSFORMATEUR ENFICHABLE


ETR-LED10WPI	12VDC/10W Transformateur DEL classe 2
ETR-LED24WPI	12VDC/24W Transformateur DEL classe 2
ETR-LED96WPI	12VDC/96W Transformateur DEL classe 2

TRANSFORMATEUR À BRANCHEMENT DIRECT

BT7LED	12VDC/8.4W Transformateur DEL classe 2
BT12LED	12VDC/12W Transformateur DEL classe 2
BT24LED	12VDC/24W Transformateur DEL classe 2
BT100LED-12V	12VDC/100W Transformateur DEL classe 2
BT12WDIMLED	12VDC/12W Transformateur DEL graduable classe 2
BT33WDIMLED	12VDC/33W Transformateur DEL graduable classe 2
BT48WDIMLED	12VDC/48W Transformateur DEL graduable classe 2

ACCESSOIRES

4000E-24	Cordon d'interconnexion 24" (61 cm)
4000-HRNS	Harnais d'interconnexion 24" (61 cm)
4007RAW	Module DEL 2.5W seulement
4007COVER-BK	Plaque décorative noire seulement
4007COVER-CH	Plaque décorative chrome seulement
4007COVER-SN	Plaque décorative nickel satiné seulement
4007COVER-WH	Plaque décorative blanche seulement
4008RAW	Module DEL 2.5W seulement
4008COVER-BK	Plaque décorative noire seulement
4008COVER-CH	Plaque décorative chrome seulement
4008COVER-SN	Plaque décorative nickel satiné seulement
4008COVER-WH	Plaque décorative blanche seulement
LED6ZONE-72W	Module graduable DEL 6 zones de 72W
LED6ZONE-RMT	Télécommande pour module graduable DEL 6 zones



EXEMPLE DE COMMANDE

4007FR-BK

Ceci nécessiterait une rondelle 4007 de 2.5W avec un module DEL de 108 Lumens à 3000°K dans un fini noir.