

Aspect novateur à faible encombrement

Avertisseur de CO Silhouette – Fabriqué pour protéger, conçu pour disparaître



- Affichage numérique rétroéclairé
- Bouton de concentration maxi / bouton de test
- Pile d'appoint scellée rechargeable
- Voyants d'avertisseur de fumée et de CO

silhouette




Instaurer la confiance

- **L'avertisseur novateur à faible encombrement** – S'adapte dans toutes les boîtes électriques doubles standard en métal ou en plastique.
- **Fil continu 120 V c.a. avec pile d'appoint scellée rechargeable** – S'interconnecte avec 24 dispositifs Kidde ou 18 avertisseurs. Assure une protection continue, même pendant une panne d'électricité de longue durée. La pile scellée n'a pas besoin d'être remplacée pendant toute la durée de vie de l'avertisseur.
- **Affichage numérique rétroéclairé** – L'affichage à DEL numérique bleue vous avertit avant d'atteindre des teneurs dangereuses. Ce dispositif met à jour le relevé de la teneur en Co toutes les 15 secondes.
- **Bouton de concentration maxi / bouton de test** – Le bouton de mémoire de concentration maxi rappelle la teneur en CO la plus élevée depuis le dernier réenclenchement. Le bouton de test/ réenclenchement teste le fonctionnement du circuit de l'avertisseur de CO et vous permet de l'arrêter immédiatement.
- **Voyants d'avertisseurs de fumée et de CO** – Si ce dispositif est interconnecté à d'autres avertisseurs de CO Kidde et a détecté du CO, la DEL ambre (avertisseur de déclenchement) du dispositif s'allume pendant l'alarme. Les autres avertisseurs de CO interconnectés se déclencheront également pour vous avertir que du CO a été détecté. Quand un avertisseur de fumée Kidde interconnecté détecte de la fumée, l'avertisseur de CO Kidde fait entendre une alarme de fumée et d'incendie.
- **Avertissement de fin de durée de vie** – Sept ans après sa première mise en marche, cet avertisseur émettra un « bip » toutes les 30 secondes et affichera « End » pour indiquer qu'il est temps de le remplacer.

Fiche technique

No réf. :	900-0255
CUP :	0-47871-07701-4
Source de courant :	120 V c.a. (60 Hz, 60 mA max par avertisseur) avec pile d'appoint rechargeable lithium-ion
Capteur :	Électrochimique
Alarme audio :	85 dB à 10 pi
Plage de température :	4,4 °C (40 °F) à 37,8 °C (100 °F)
Plage d'humidité :	Jusqu'à 10 à 95% d'humidité relative (HR)
Dimensions :	12,27 cm x 12,09 cm x 3,78 cm
Poids du dispositif :	0,28 kg
Interconnecte :	Jusqu'à 24 dispositifs Kidde / 18 avertisseurs
Câblage :	Fiches de raccordement rapide avec fils de 8 po
Garantie :	Limitée de 7 ans



Renseignements pour la commande

Numéro de commande	CUP	I2de5	Quantité par paquet	Dimensions (l x p x h centimètres)	Poids	Boîte présentoir / palette	Couches / palette
N/A	0-47871-07701-4	N/A	Individuelle*	13 x 13 x 4,5	0,30 kg	N/A	N/A
900-0255	0-47871-07701-4	100-47871-07701-1	6 dispositifs	14 x 13,5 x 31	1,92 kg	108	6