



IMPORTANT: Read all instructions before installing plate. Retain for future reference.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance. Indoor use only

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the mounting plate to the ceiling joist. Measure the position of the opening on the mounting plate from each wall [Fig. 1].
2. Install the drywall on the ceiling [Fig. 2].
3. Cut-out a circle where the mounting plate opening is located [Fig. 3].
4. Pull the supply wire through the cut-out hole. Make the electrical supply connection in the detachable junction box (**NOTE:** A licensed electrician must make the connections as per the local electrical code). Insert the junction box into the ceiling [Fig. 4].
5. Secure the junction box by attaching it to the snap in clips on the plate [Fig. 5].
6. Make the connection to the luminaire with the DC connector [Fig. 5].
7. Push the spring clips upwards and push the luminaire into the cut hole of the ceiling. Release the spring clips and align the luminaire to sit properly over the ceiling cut hole [Fig. 6].
8. Switch on the supply breaker and turn on the luminaire.

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance. Installation à l'intérieur seulement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Fixez la plaque de montage dans la solive de plafond. Mesurez la position de l'ouverture sur la plaque de montage à partir de chaque paroi [Fig. 1].
2. Installez les plaques de plâtre sur le plafond [Fig. 2].
3. Découpez un cercle autour de l'ouverture où se trouve la plaque de montage [Fig. 3].
4. Tirer le fil d'alimentation à travers le trou. Faites la connexion électrique dans la boîte de jonction détachable (**NOTE :** Un électricien agréé doit faire les connexions selon le code électrique local). Insérer la boîte de jonction dans le plafond [Fig. 4].
5. Fixez la boîte de jonction en l'attachant à la pression dans les clips sur la plaque [Fig. 5].
6. Faites la connexion au luminaire avec connecteur DC [Fig. 5].
7. Poussez les ressorts vers le haut et installer le luminaire dans le trou du plafond. Relâchez les ressorts et aligner le luminaire correctement dans le trou de coupe de plafond [Fig. 6].
8. Allumer l'électricité et le luminaire.

Plate	Compatible Fixtures Luminaires Compatibles	Hole Cut Size Taille Trou Découpé
P-3524	RA35	Ø 3 5/8" (92mm)
P-4024	SLM4, SLMB4, RA4	Ø 4 1/4" (108mm)
P-6024	SLM6, SLMB6	Ø 6 1/4" (159mm)